



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 3*4*2.5贴片开关带柱	
							型号/MODEL: ZX-QC34-2.5TPDZ	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN				2021.06.01	单位 UNIT	mm	≥0~2<	±0.15
审核 CHECKED				2021.06.01	重量 WEIGHT		≥2~5<	±0.25
批准 APPROVED				2021.06.01			≥5	±0.35
							角度 ANGLE	±0.5°

兆星精密电子 (深圳) 有限公司