





孔位	A	B	C	D
4	1.50	2.60	6.35	7.65
5	2.00	3.10	6.85	8.15
6	2.50	3.60	7.35	8.65
7	3.00	4.10	7.85	9.15
8	3.50	4.60	8.35	9.65
9	4.00	5.10	8.85	10.15
10	4.50	5.60	9.35	10.65
11	5.00	6.10	9.85	11.15
12	5.50	6.60	10.35	11.65
13	6.00	7.10	10.85	12.15
14	6.50	7.60	11.35	12.65
15	7.00	8.10	11.85	13.15
16	7.50	8.60	12.35	13.65
17	8.00	9.10	12.85	14.15
18	8.50	9.60	13.35	14.65
19	9.00	10.10	13.85	15.15
20	9.50	10.60	14.35	15.65
21	10.00	11.10	14.85	16.15
22	10.50	11.60	15.35	16.65
23	11.00	12.10	15.85	17.15
24	11.50	12.60	16.35	17.65
25	12.00	13.10	16.85	18.15
26	12.50	13.60	17.35	18.65
27	13.00	14.10	17.85	19.15
28	13.50	14.60	18.35	19.65
29	14.00	15.10	18.85	20.15
30	14.50	15.60	19.35	20.65
31	15.00	16.10	19.85	21.15
32	15.50	16.60	20.35	21.65
33	16.00	17.10	20.85	22.15
34	16.50	17.60	21.35	22.65
35	17.00	18.10	21.85	23.15
36	17.50	18.60	22.35	23.65
37	18.00	19.10	22.85	24.15
38	18.50	19.60	23.35	24.65
39	19.00	20.10	23.85	25.15
40	19.50	20.60	24.35	25.65
41	20.00	21.10	24.85	26.15
42	20.50	21.60	25.35	26.65
43	21.00	22.10	25.85	27.15
44	21.50	22.60	26.35	27.65
45	22.00	23.10	26.85	28.15
46	22.50	23.60	27.35	28.65
47	23.00	24.10	27.85	29.15
48	23.50	24.60	28.35	29.65
49	24.00	25.10	28.85	30.15
50	24.50	25.60	29.35	30.65
51	25.00	26.10	29.85	31.15
52	25.50	26.60	30.35	31.65
53	26.00	27.10	30.85	32.15
54	26.50	27.60	31.35	32.65
55	27.00	28.10	31.85	33.15
56	27.50	28.60	32.35	33.65
57	28.00	29.10	32.85	34.15
58	28.50	29.60	33.35	34.65
59	29.00	30.10	33.85	35.15
60	29.50	30.60	34.35	35.65



PCB Layout

性能:
 额定电流: 0.4A
 额定电压: 50V
 耐压: 200V
 接触电阻: ≤ 20mΩ
 绝缘电阻: 500MΩ
 工作温度: -20℃ ~ +85℃
 塑件(材质): LCP, UL94V-0
 锁扣(材质): LCP, UL94V-0
 插簧(材质): 磷青铜, 镀锡/镀金
 焊片(材质): 磷青铜, 镀锡/镀金




适用扁平电缆线

修订	标记	修改摘要	签名	日期
REV	NO	MARK	DESCRIPTION	DATE
		NEW DRG		2016-03-12








深圳市华德共创科技有限公司
 Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD
 电话: 0755-27111216 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		TITLE: 产品名称: 0.5mm FPC (A 型) 立贴式抽拉正脚	
X.X ±0.30	X.X* ±3°	APPD: 核准:	PART NO: 产品编号: 0.5K-A-nPBG
X.XX ±0.20	X.XX* ±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE SCALE UNIT CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX* ±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2016-03-12 1:1 mm A001






产品引出方向 →

修 订 REV NO	标 记 MARK	修 改 描 要 REVISION DESCRIPTION	签 名 SIGNATURE	日 期 DATE
		NEW DRG		2016-03-12



贴膜方式: 1. 热封
2. 冷封
载带颜色: 3. 黑色
4. 透明色

引出方向 →



Circuits	DIM A	DIM B	Q' ty/Reel	Packing(Reel/Caton)
4p-5p	16	—	1000PCS	17/Reel
6p-20p	24	—	1000PCS	12/Reel
21p-30p	32	28.4	1000PCS	10/Reel
31p-50p	44	40.4	1000PCS	7/Reel
51p-60p	56	52.4	1000PCS	6/Reel

- 包装说明:
1. 卷盘每盘都要贴合格证, 环保标签。
 2. 载带用PE防水袋装入纸箱。
 3. 纸箱四个角落放入四块折叠板护角。
 4. 纸箱强度要能承受所包装产品的重量。
 5. 外箱上贴上合格证。
 6. 所有材料有害物控制需符合RoHS标准。

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD
电话: 0755-27111216 传真: 0755-29940187

TITLE:
产品名称: 0.5mm FPC (A 型) 立贴式抽拉正脚

PART NO:
产品编号: 0.5K-A-nPBG

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表				DATE			
X.X	±0.30	X.X*	±3°	APPD: 核准:	2016-03-12		
X.XX	±0.20	X.XX*	±2°	CHECK: 校对: 王建业	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX*	±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	1:1	mm	A001