



- SPECIFICATIONS**
- 1、Current Rating: 0.5A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 30V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
 - 4、Contact Resistance: 30mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 200V AC/minute
 - 7、Material: Wafer LCP UL94-VO
Qty/Reel: 2500 PCS

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	XD-0.8-2PLT-XX	0.80	3.80
3	XD-0.8-3PLT-XX	1.60	4.60
4	XD-0.8-4PLT-XX	2.40	5.40
5	XD-0.8-5PLT-XX	3.20	6.20
6	XD-0.8-6PLT-XX	4.00	7.00
7	XD-0.8-7PLT-XX	4.80	7.80
8	XD-0.8-8PLT-XX	5.60	8.60
9	XD-0.8-9PLT-XX	6.40	9.40
10	XD-0.8-10PLT-XX	7.20	10.20
11	XD-0.8-11PLT-XX	8.00	11.00
12	XD-0.8-12PLT-XX	8.80	11.80
13	XD-0.8-13PLT-XX	9.60	12.60
14	XD-0.8-14PLT-XX	10.40	13.40
15	XD-0.8-15PLT-XX	11.20	14.20
16	XD-0.8-16PLT-XX	12.00	15.00
17	XD-0.8-17PLT-XX	12.80	15.80
18	XD-0.8-18PLT-XX	13.60	16.60
19	XD-0.8-19PLT-XX	14.40	17.40
20	XD-0.8-20PLT-XX	15.20	18.20

Ordering Information

XD-0.8 - N*** - **

Pin Type Contact Plating

Pin: 2P=2Pin, 3P=3Pin, 4P=4Pin, 5P=5Pin, 6P=6Pin, 7P=7Pin, 8P=8Pin, 9P=9Pin, 10P=10Pin, 11P=11Pin, 12P=12Pin, 13P=13Pin, 14P=14Pin, 15P=15Pin, 16P=16Pin, 17P=17Pin, 18P=18Pin, 19P=19Pin, 20P=20Pin

Type: NPLT=单排, PPLT=双排

Contact Plating: G1.5/μ Gold, G2.5/μ Gold, G3.5/μ Gold, G4.5/μ Gold, G5.5/μ Gold

GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	01		深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd	产品名称 TITLE	0.8 单排 立贴	版本 REV.	A
DIM TOL		审核 CHECK							
X.X ±0.30		批准 APPROVAL			产品料号 PART NO.	XD-0.8-NPLT-XX	单位 UNITS	mm	
X.XX ±0.20		投影 Projection			材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1	
X.XXX ±0.10									
Angle ±3.0°									
1	初版发行	日期 MODIFY DATE							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							