


| VAR | COD | PART-NO.: | CAD-PART-REV | DATE DATUM | MATERIAL WERKSTOFF | INDEX | WEIGHT (GR) MASSE (GR) | SIMILAR TO RAL |
|-----|-----|-----------|--------------|------------|--------------------|-------|------------------------|----------------|
| 1   | A   | 13650659  | 01           | 03FE10     | PBT GF10 BLK       | 2     | 0.69                   | 9011           |
| 1   | A   | 13650660  | 01           | 03FE10     | PBT GF10 YEL       | 2     | 0.69                   | 1032           |
| 2   | A   | 13650661  | 01           | 03FE10     | PBT GF10 BLK       | 2     | 0.67                   | 9011           |
| 2   | A   | 13650662  | 01           | 03FE10     | PBT GF10 YEL       | 2     | 0.67                   | 1032           |
| 1   | B   | 13869639  | 01           | 26JL11     | PBT GF10 NAT       | 2     | 0.69                   | --             |
| 1   | C   | 13650663  | 01           | 03FE10     | PBT GF10 BLU       | 2     | 0.69                   | 5012           |
| 1   | C   | 13650664  | 01           | 03FE10     | PBT GF10 ORN       | 2     | 0.69                   | 2004           |
| 1   | C   | 33120605  | 01           | 30SE13     | PBT GF10 YEL       | 2     | 0.69                   | 1032           |
| 1   | D   | 13650665  | 01           | 03FE10     | PBT GF10 VLT       | 2     | 0.69                   | 4004           |
| 1   | E   | PE167006  |              |            | PBT GF10 ORN       |       | 0.69                   | 6017           |



**REMARKS:**

- KEYING A / OPTION 1 DRAWN
- DELIVERY STATUS AS DRAWN
- LETTERS AND ENGRAVINGS RAISED
- SIGN PLANE RECESSED
- SPC: STATISTICAL PROCESS CONTROL
- MAXIMUM CABLE CROSS SECTION 0.75 MM<sup>2</sup>
- MAXIMUM INSULATION CABLE DIAMETER 1.9 MM
- TERMINAL: MICRO TERMINAL SYSTEM 0.64;
- BASIC APPLICATION SEE DWG-NO.: 13580658
- MATING PART: TAB HOUSING 2 WAY DWG-NO.: 13543904
- INTERFACE 2 WAY: DWG-NO.: 13651185

**BEMERKUNGEN:**

- CODIERUNG A / VARIANTE 1 GEZEICHNET
- ANLIEFERUNGSZUSTAND WIE GEZEICHNET
- SCHRIFTEN UND GRAVUREN ERHABEN
- SCHRIFTLAECHE VERTIEFT
- SPC: STATISTISCHE PROZESS KONTROLLE
- MAX. ZULAESSIGER LEITUNGSQUERSCHNITT 0.75 MM<sup>2</sup>
- MAX. AUSSENDURCHMESSER ISOLIERUNG 1.9 MM
- KONTAKTSYSTEM: MICRO TERMINAL SYSTEM 0.64;
- STANDARD VARIANTE SIEHE ZCHG-NR.: 13580658
- PASSENDES GEGENSTUECK: FLACHSTECKGEHAEUSE 2 POL. ZCHG-NR.: 13543904
- AUSFUEHRUNGSVORSCHRIFT 2 POL.: ZCHG-NR.: 13651185

**KEY PRODUCT CHARACTERISTICS**

| NO & TYPE | DESCRIPTION       | RATIONALE       | PTS              | ZONE |
|-----------|-------------------|-----------------|------------------|------|
| ①         | SAFETY/COMPLIANCE | FIT/FUNCTION    | TOTAL ON DRAWING | 0    |
| ②         | S/C CHECKPOINTS   | F/F CHECKPOINTS | LAST NO. USED    | 0    |

**GENERAL TOLERANCES ACCORDING TO:** SEE CHART SIEHE TABELLE

**GD&T ACCORDING TO:** ISO 1101

**SHARP CORNER TOLERANCE:** R 0.2 MAX, R 0.1 MAX

**REFERENCE:** CHART E1

**DO NOT SCALE USE MATH DATA**

**REVISION HISTORY**

| DATE   | ISTG | REV. N° | PICHG | ZONE | REVISION HISTORY   | AUTH | DR    | APVD 1 | APVD 2 |
|--------|------|---------|-------|------|--|------|-------|--------|--------|
| 07JA08 | R    | 01      | AA    | C5   | INITIAL RELEASE / FREIGABE   |      | P.MAR | O.HAC  | M.SKR  |
| 20JA09 | R    | 01      | AA    | C5   | MTS 0.64 WAS / WAR NOS 0.63  |      | K.CZW | O.HAC  | F.WIC  |
| 03SE09 | R    | 01      | AB    | G3   | RAL COLOR DEVIATION ACCEPTANCE "SIMILAR" ADDED RAL ZULAESSIGE FARBABWEICHUNG "SIMILAR" HINZU |      | S.WRZ | A.SIK  | P.LES  |
| 26JL11 | R    | 02      | --    | C8   | BINDING OF HINKE MODIFIED SCHARNIERANBINDUNG GEANDERT  |      |       |        |        |
|        |      |         |       | H6   | DPN 13869639 WAS/WAR PE167005  |      | R.DUR | V.KAS  |        |
| 13NO13 | R    | 03      | --    | G6   | DPN 33120605 ADDED/HINZU   |      | A.KHG | O.HAC  | SYS    |

**DELPHI**  
 D - 42119 WUPPERTAL

**DELPHI DEUTSCHLAND GMBH**  
 D-42119 WUPPERTAL

COPYRIGHT 2008 DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION AND CONTAINS DELPHI CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA DELPHI UND ENTHAELT DELPHI VERTRAULICHE INFORMATIONEN DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND NUTZUNG DESSES DOKUMENTES ODER DAREN ZUGEBORIGEN CAD DATEN ODER AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELEIBIGEN INHALT ZU ANDEREN IST OHNE BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE DELPHI CORPORATION UNZULAESSIG.

| DR       | DATE   |
|----------|--------|
| P.MARZAK | 29MY07 |
| O.HACKEL | 07JA08 |
| M.SIKORA | 08JA08 |

**RECEPTACLE HOUSING 2 WAY FOR MTS 0.64**

**FLACHSTECKHUELSENENGEHAEUSE 2 POL. FUER MTS 0.64**

**DRAWING NUMBER: 13543894**

SCALE: 5:1

SIZE: A1

FRAME NO: 1 OF 1

SHEET NO: 1 OF 1

REV: R 03

DELPHI D - 42119 WUPPERTAL

CONTROLLED DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE ON THE SERVER