



Technische Daten:

| | |
|--|---------------------------------|
| Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104 | 30 V |
| Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104 | 3 A bei 40°C |
| Isolationswiderstand: IEC 60512 | ≥100 MΩ |
| Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1 | 3/2 |
| Schutzart: IEC 60529 | IP 67, im verschraubten Zustand |
| Umgebungstemperatur: IEC 60664-1 | -30°C ... +80°C |
| Steckzyklen: IEC 60512-9a | ≥100 |

Werkstoffe:

| | |
|--------------------|------------------|
| Kontaktmaterial: | CuZn |
| Kontaktoberfläche: | Ni, Au gal. |
| Kontaktträger: | TPU GF, UL 94 |
| Überwurfschraube: | GD-Zn, Ni |
| Griffkörper: | TPU, UL 94, grau |

Montagedaten:

| | |
|-------------------------|---|
| empfohlenes Drehmoment: | 0,4 Nm |
| Conec Montagewerkzeug: | Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW9: 36-000210 |

Kontaktbelegung:

- 1 braun
- 2 weiß
- 3 blau
- 4 schwarz
- 5 grau

| Art.-Nr.: | Bezeichnung: | Länge L: | Kabel: |
|-----------|-----------------------------|----------|--|
| 42-11112 | SAL - 8B - RS5.1 - 2 / K1 | 2m | TPU, UL 20549, schwarz, 5x0,25mm ² , Li9Y11Y Kabel: 781-K12500 |
| 42-11113 | SAL - 8B - RS5.1 - 3 / K1 | 3m | |
| 42-11114 | SAL - 8B - RS5.1 - 5 / K1 | 5m | |
| 42-11115 | SAL - 8B - RS5.1 - 10 / K1 | 10m | |
| 42-xxxxx | SAL - 8B - RS5.1 - ... / K1 | x | |

D siehe Datenblatt Kabel

| CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant | Index:a 23.08.11 BCB Ä3941 Daten geändert | dim. in mm | | Benennung: Stecker M8x1 axial, schraubbar, B-codiert | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------|---------------|-------|----------------|---------|--|
| | Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1% | <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 13.08.10</td> <td>Fromm</td> </tr> <tr> <td>gepr. 13.08.10</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table> | Datum | | Name | gez. 13.08.10 | Fromm | gepr. 13.08.10 | Mankopf | Zeichnungsnr.: 42K1A244 |
| | Datum | Name | | | | | | | | |
| | gez. 13.08.10 | Fromm | | | | | | | | |
| gepr. 13.08.10 | Mankopf | | | | | | | | | |
| Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten | | | Artikelnr.: siehe Tabelle | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |