








ZX-QC-ZC6610526



电路图
CIRCUIT DIAGRAM



PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 6*6*10.5mm 直插 轻触开关		
					比例 SCALE 1:1		型号/MODEL: BX-TS-26-66105ZC		
					一般公差 GENERAL TOLERANCE		Bossie (博锡)		
设计 DESIGN					单位 UNIT mm	≥0~2<			±0.15
审核 CHECKED					重量 WEIGHT	≥2~5<			±0.25
批准 APPROVED							角度 ANGLE	±0.35	
							±0.5°		