



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 60 V
IEC 61076-2-104

Strombelastbarkeit: 3 A bei 40°C
IEC 61076-2-104

Isolationswiderstand: >=100 MΩ
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten/
gesteckten Zustand
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C
IEC 60664-1

Steckzyklen: >=100
IEC 60512-9a

Werkstoffe:

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: TPU GF, UL 94

Überwurfschraube: GD-Zn, Ni

Griffkörper: TPU, UL 94, grau

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment: 0,4 Nm

Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200
Montagewerkzeug: Steckeinsatz SW9: 36-000210

Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 3) blau
- 4) schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10185	SAL - 8 - RKWS3 - RSU3 - 0,3 / K1	0,3m	TPU, UL 20549, schwarz, 3x0,25mm², Li9Y11Y Kabel: 781-K12300
42-10186	SAL - 8 - RKWS3 - RSU3 - 0,6 / K1	0,6m	
42-10187	SAL - 8 - RKWS3 - RSU3 - 1,5 / K1	1,5m	
42-10188	SAL - 8 - RKWS3 - RSU3 - 3 / K1	3,0m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RKWS3 - RSU3 - ... / K1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 24.03.11 VF Ä3945 Überwurfschraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	Benennung: Verbindungsleitung, Kupplung ø8 gewinkelt schnappbar - Stecker M8x1 axial schraubbar/ schnappbar										
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>13.12.07</td> <td>Franz</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>13.12.07</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table>		Datum	Name	gez.	13.12.07	Franz	gepr.	13.12.07	Mankopf	Zeichnungsnr.: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">42K1A046</div>
		Datum	Name										
	gez.	13.12.07	Franz										
gepr.	13.12.07	Mankopf											
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten			Artikelnr.: siehe Tabelle										