



**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: 30 V  
IEC 61076-2-104

Strombelastbarkeit: 3 A bei 40°C  
IEC 61076-2-104

Isolationswiderstand: >=100 MΩ  
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2  
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand  
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -30°C ... +80°C  
IEC 60664-1

Steckzyklen: >=100  
IEC 60512-9a

**Werkstoffe:**

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktoberfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: TPU GF, UL 94

Überwurfschraube: GD-Zn, Ni

Griffkörper: TPU, UL 94, grau

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment: 0,4 Nm

Conec Drehmomentschlüssel: 36-000200

Montagewerkzeug: Steckersatz SW9: 36-000210

**Kontaktbelegung:**

- 1 braun
- 2 weiß
- 3 blau
- 4 schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10120	SAL - 8 - RSWU4 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 4x0,25mm <sup>2</sup> , LiYY Kabel: 781-A12400
42-10121	SAL - 8 - RSWU4 - 3 / A1	3m	
42-10122	SAL - 8 - RSWU4 - 5 / A1	5m	
42-10123	SAL - 8 - RSWU4 - 10 / A1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RSWU4 - ... / A1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 17.03.11 VF Ä3945 Überwurfschraube geändert, Schlüsselflächen hinzu, Datenblatt angepasst	dim. in mm	<b>Benennung:</b> <b>Stecker M8x1 gewinkelt,          schraubbar/ schnappbar</b>										
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>gez.</td> <td>09.10.07</td> <td>Franz</td> </tr> <tr> <td>gepr.</td> <td>09.10.07</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table>		Datum	Name	gez.	09.10.07	Franz	gepr.	09.10.07	Mankopf	<b>Zeichnungsnr.:</b> <b>42K1A024</b>
		Datum	Name										
	gez.	09.10.07	Franz										
gepr.	09.10.07	Mankopf											
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		<b>Artikelnr.:</b> siehe Tabelle											