



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线 (间距) : 5.08 mm [.2 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠层次	不带
电线进入位置	侧
堆叠配置	侧面可堆叠
位数	2
行数	1
电线进入角度	90°

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

产品方向	垂直
------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
-----------	---

端子基材	黄铜
------	----

端子额定电流 (最大值)	17.5 A
--------------	--------

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.5 mm[.138 in]
-----------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

螺钉电镀材料	镍
--------	---

螺钉材料	黄铜
------	----

螺纹尺寸	M3
------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PA 66
------	-------

中心线 (间距)	5.08 mm[.2 in]
----------	----------------

尺寸

线径	.05 – 3 mm ²
----	-------------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

标记颜色	白色
------	----

包装特性

封装数量	300
------	-----

封装方法	Box
------	-----

其他

接线端子和端子排注释	15A 现场配线
------------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (2.02% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号5102159-1
A/L UNIV HDR 10P RA



TE 产品编号5788796-2
09 HTMSFL ASSY RA 318 (IN,BL)



TE 产品编号7391-BCE-S-005-000
5InchesH2O Differential Sensor



TE 产品编号2-1445053-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF



TE 产品编号5-1614881-9
CPF 0603 100R 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号5-1676481-7
CPF 0603 1K3 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2176244-9
CRGS0805 5% 4R7



TE 产品编号2204440-1
MULTI-BEAM HD R/A PLUG
15S+2P+2P+15S



TE 产品编号20015238-00
FLOW SENSOR,SAGE,P100,385,-5%



TE 产品编号10209285-00
RTD,CUST,P2100,385,-5%,-50D

文档

产品图纸

[TERMI-BLOK PCB MOUNT 2P. 5](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_796949-2_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_796949-2_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_796949-2_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_796949-2_0505201473_dmtec](#)

英文版本

[MD_796949-2_0505201473_dmtec](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本