

- NOTES-
1. MATERIAL SEE TABLE;
 2. ELECTRICAL PERFORMANCES:
 - 2-1. RATED CURRENT: 0.3A;
 - 2-2. CONTACT RESISTANCE: 90mΩ Max. with AC 20mV, 1kHz and 1mA;
 - 2-3. INSULATION RESISTANCE: 50mΩ min. With DC 100v;
 3. MECHANICAL PERFORMANCES:
 - 3-1. DURABILITY: 30 CYCLES;
 - 3-2. OPERATION TEMPERATURE: -35°C To +85°C;




Ass'y High(H)	Plastic High	
	Male (H1)	Female (H2)
1.50	1.14	1.40
2.00	1.14	1.90
2.50	1.14	2.40
3.00	1.14	2.90
3.50	1.14	3.40
4.00	1.14	3.90

Ordering Information


HC-PBB40C - NDS - 0.4V - ** - 02

No.of Pins: 10~120Pin
 Nature: DS=Female
 PITCH: 0.4W=0.4mm
 High (H): 1.5~1.50mm, 2.0~2.00mm, 2.5~2.50mm, 3.0~3.00mm, 3.5~3.50mm, 4.0~4.00mm



Pin	10	12	20	24	30	34	40	44	50	60	70	80	90	100	120
A	4.60	5.00	6.60	7.40	8.60	9.40	10.60	11.40	12.60	14.60	16.60	18.60	20.60	22.60	26.60
B	-	-	1.93	2.43	3.18	3.68	5.08	5.86	5.50	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	14.00
C	1.60	2.00	3.60	4.40	5.60	6.40	7.60	8.40	9.60	11.60	13.60	15.60	17.60	19.60	23.60
D	1.00	1.00	1.00	1.20	1.50	2.30	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20

2	Housing	1	LCP	Glass:30%	Black
1	Terminal	N	C5240ESH	Ni 50~90u"UNDERPLATING, GOLD FLASH OVER ALL	
ITEM	Part Name	Q'TY	MATERIAL	MATERIAL	REMARK



			GENREL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK	产品名称 TITLE	0.4 双槽 贴片 母座 (BTB)	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-PBB40C=NDS-0.4V-XX-02	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection				
			Angle ±3.0°					