


Gradateur angle de phase Phase angle controller



SO445420

Output : 100-280VAC 50A
Analog Input : 4-20mA

❑ Relais statique à entrée analogique permettant un contrôle en puissance de charge résistive par une variation en angle de phase
Analog switching Solid State Relay works for resistive load power control in accordance with the phase angle principle.

❑ Gamme en courant des SO4 : 35 à 125A ==> modèle 50A
SO4. current range : 35 to 125A : 50A model

❑ Protection contre les surtensions par varistor intégré
Overvoltage protection by varistor.

❑ Plage de fréquence réseau : 40 à 70 Hz auto-adaptable
Main frequency range : 40 to 70Hz with self adaptation

❑ Entrée analogique 4-20mA (@Uc<7V) et led de visualisation
4-20mA control current and Green LED visualization on the input.

❑ Construit en conformité aux normes EN60947-4-3 (IEC947-4-3) et EN60950/VDE0805 (Isolement renforcé)
Designed in conformity with EN60947-4-3 (IEC947-4-3) and EN60950/VDE0805 (Reinforced Insulation)



❑ Protection IP20 par volets sur les bornes.
IP20 protection by flaps on terminals.



Microcontroller Inside



Dimensions :




- 1/L1 et 2/T1 peuvent être inversées.
- 1/L1 and 2/T1 can be swapped.
- Le relais doit être monté sur dissipateur thermique.
- SSR must be mounted on heatsink

Application typique / Typical application:
10kW resistance (AC-51) - 230 VAC 50hz

Proud to serve you

Caractéristiques d'entrée / Control characteristics (at 25°C)

Paramètre / Parameter	Symbol	DC			Unit
		Min	Typ	Max	
Courant de commande / Control current range	Ie	4-20			mA
Chute de tension / Voltage drop out	Ic	≤8VDC @ 20mA			V
Impédance d'entrée / Dynamic impedance	R	150			Ω
LED d'entrée / Input LED		verte / green			
Protection Inverse / Reverse polarity protection		yes			
Courant maximum / Maximum allowed input current	I _{max}	50			mA

**Caractéristiques de sortie / Output characteristics (at 25°C)**

Paramètre / Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Plage de tension utilisation / Operating voltage range		U _e	100	-	280	V rms
Tension de crête / Peak voltage	@ 1mA	U _p	1200			V
Tension amorçage / Latching voltage	I _e nom	U _a			20	V
Courant nominal / nominal current (AC-51)	voir/ see fig.2	I _e AC-51	0,1		50	A rms
Courant surcharge / Non repetitive overload current	tp=10ms (Fig. 3)	I _{tsm}	550	720		A
Chute directe à l'état passant / On state voltage drop	@ 25°C	V _t			0,9	V
Résistance dynamique / On state dynamic resistance		r _t			12	mΩ
Puissance dissipée (max) / Output power dissipation (max)		P _d	0,9x0,9xI _e + 0,012xI _e ²			W
Courant de fuite à l'état bloqué / Off state leakage current	@U _e typ, 50Hz	I _{lk}			2	mA
Temps d'initialisation / init time	@ switch on 50Hz	t _i			240	ms
Temps de retard / delay time	@ 50Hz	t _d max			60	ms
Temps de reponse / rise, fall time	@ 50Hz, dUI=63%	t _r max			20	ms
Fréquence utilisation / Operating frequency range	f mains	f	40	50-60	70	Hz
dv/dt à l'état bloqué / Off state dv/dt		dv/dt	500			V/μs
di/dt max / Maximum di/dt non repetitive		di/dt			50	A/μs
I _{2t} (<10ms)		I ² _t	1500	2500		A ² s
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-4 (bursts)		4kV criterion B			
Immunité / Conducted immunity level	IEC/EN61000-4-5 (surge)		4kV criterion B			
Protection surtension interne / Internal overvoltage protection	Varistor 275V	U _{clamp}	400(@1mA)			V
Protection court-circuit / Short circuit protection	voir/ see page 6	Example	Fuse Ferraz gRC 25A/32A/50A			

Caractéristiques générales / General characteristics (at 25°C)

Isolément entrée/sortie - Input to output insulation	U _i	4000	VRMS
Isolation sortie/ semelle - Output to case insulation	U _i	4000	VRMS
Résistance Isolement / Insulation resistance	R _i	1000 (@500VDC)	MΩ
Tenue aux tensions de chocs / Rated impulse voltage	U _{imp}	4000	V
Degré de protection / Protection level / CEI529		IP20	
Degré de pollution / Pollution degree	-	2	
Vibrations / Vibration withstand 10 -55 Hz according to CEI68		1,5	mm
Tenue aux chocs / Shocks withstand according to CEI68	-	30/50	g
Résistance thermique jonction/semelle Thermal resistance junction to case	R _{thj/c}	0,45	K/W
Température de fonctionnement / Ambient temperature (no icing, no condensation)	-	-40 /+90	°C
Température de stockage/ Storage temperature (no icing, no condensation)		-40/+125	°C
Humidité relative / Ambient humidity	HR	40 to 85	%
Poids/ Weight		65	g
Conformité / Conformity		EN60947-4-3 (IEC947-4-3)	
Conformité / Conformity		VDE0805/EN60950 UL/cUL	
plastique du boîtier / Housing Material		PA 6 UL94VO	
Semelle / Base plate		Aluminium, nickel-plated	

Fig. 2 Courbes thermiques & Choix dissipateur thermique / *Thermal curves and heatsink choice*






Fig.3 Caractéristique de transfert, linéarisé en U²

Transfer characteristic with U² linearisation.

Avec une charge résistive constante cette caractéristique permet d'avoir une réponse linéaire en puissance.

With a constant resistive load this characteristic leads a linear power transfer.

Vac : Tension eff. réseau / *Mains voltage (rms)*

R load : Résistance de la charge / *Resistive load*

$P(I_e) = U_{load}^2 / R_{load}$, $P_{max} = V_{ac}^2 / R_{load}$

$(U_{load}/V_{ac})^2 = P(I_e) / P_{max} = (I_e - 4mA) / 16mA$

$P(I_e) = P_{max} \cdot (I_e - 4mA) / 16mA$

1 - I_{ism} non répétitif sans tension réappliquée est donné pour la détermination des protections.

1 - *No repetitive I_{ism} is given without voltage reapplied. This curve is used to define the protection (fuses).*

2 - I_{ism} répétitif est donné pour des surcharges de courant (T_j initiale=70°C). Attention : la répétition de ces surcharges de courant diminue la durée de vie du relais.

2 - *Repetitive I_{ism} is given for inrush current with initial T_j = 70°C. In normal operation, this curve mustn't be exceeded. Be careful, the repetition of the surge current decreases the life expectancy of the SSR.*

→ **Attention !** les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance ; non utilisation sur une longue durée...).

→ **Warning !** semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).













Raccordement / Connections






Directement avec fils avec ou sans embouts/
Direct connection with wires with or without ferrules

Avec cosses/
With ring terminals




okpac® Raccordement d'entrée / Control wiring					
Nombre de fils / Number of wires				Modèle de tournevis / Screwdriver type	Couple de serrage recommandé / Recommended Torque
1		2			
Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)		M4
0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14	0,75 ... 2,5 mm ² AWG18....AWG14		POZIDRIV 2
					N.m

okpac® Raccordement de puissance / Power wiring					
Nombre de fils / Number of wires				Modèle de tournevis / Screwdriver type	Couple de serrage recommandé / Recommended Torque
1		2			
Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)	Fil rigide (sans embout) SOLID (No ferrule)	Fil multibrins (avec embout) FINE STRANDED (With ferrule)		M5
1,5 ... 10 mm ² AWG16....AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16....AWG10	1,5 ... 10 mm ² AWG16....AWG8	1,5 ... 6 mm ² AWG16....AWG10		POZIDRIV 2
					N.m

<p>Puissance avec cosses / Power with ring terminals.</p>  <p>W max =12,6mm</p> <p>16 mm² (AWG6)</p>  <p>25 mm² (AWG4)</p> <p>35mm² (AWG2 /AWG3)</p>  <p>50mm² (AWG0 /AWG1)</p> <p>Des cosses et kits d'adaptation peuvent être fournis : voir relais forte puissance et documentation connexion forte puissance/ Suitable ring terminals and special kit for high current can be delivered: see high power SSR and data-sheet for power connexion.</p>	<p>Options : FASTONS : Nous consulter/ Consult us</p> <p>KIT adaptation fort courant / Special kit for high current:</p> <p>1LK00700</p> <p>35mm² (AWG2)</p> <p>50mm² (AWG0)</p> <p>Pour les forts courants, le volet doit être enlevé (perte IP20).</p> <p>For high currents, power flap must be removed (no IP20)</p>  
--	---


Montage / Mounting:

→ Les relais statiques de la gamme **okpac®** doivent être montés sur dissipateur thermique. Une gamme étendue de dissipateurs est disponible. Voir exemples ci dessous et la gamme "WF" sur www.celduc.com.




okpac® SSRs must be mounted on heatsinks. A large range of heatsinks is available. See below some examples and "WF" range on www.celduc.com.


→ Pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad" haute performance spécifié par **celduc®**. Une version autocollante précollée sur le relais est aussi disponible: nous consulter / *For heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease or thermal pad with high conductivity specified by **celduc®**. An adhesive model mounted by **celduc®** on the SSR is also available: please contact us.*




WF151200
(2-2,5 K/W)



WF108110
(1,1 K/W)



Thermal pad :
5TH21000



Volets IP20
/ IP20 flaps

