EAS8A5S12G-4 DC-DC 电源模块 技术手册 技术手册(初稿)

发布日期 2022-08-30

前言

概述

本文档详细的描述了EAS8A5S12G-4电源模块的电气规格、推荐电路、引脚描述和应用、二次组装和存储要求等。

本文图片仅供参考,具体结构以实物为准。

读者对象

本文档主要适用于以下人员:

- 销售人员
- 硬件工程师
- 软件工程师
- 系统工程师
- 技术支持工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
▲ 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
<u></u> 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。
□ 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。

2022-08-30 ii

修改记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新 内容。

文档版本 01 (2022-08-30)

第一次正式发布版本。

2022-08-30 iii

目录

前言	i
1 安全注意事项	1
1.1 通用安全	1
1.2 人员要求	3
1.3 电气安全	
2 产品概述	4
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.1 绝对最大额定值	
3.2 输入特性	
3.3 输出特性	
3.4 保护特性	
3.5 效率特性	3
3.6 动态特性	
3.7 绝缘特性	
4 推荐电路	10
4.1 应用电路	
4.2 测试电路	
5 结构概述	15
5.1 封装尺寸	
5.2 引脚分布	
5.3 引脚应用	
5.3.1 CNT 引脚	16
5.3.2 TRM 引脚	17
6 散热要求	19
7 二次组装	20
8 存储要求	21
9 产品包装	22
A FMC	23

EAS8A5S12G-4 DC-	DC 电源模块 技术手册
技术手册(初稿)	

目录

2022-08-30 v

安全注意事项

1.1 通用安全

声明

在安装、操作和维护设备时,请先阅读本手册,并遵循设备上标识及手册中所有安全注意事项。

手册中提到的事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为所有安全注意事项的 补充。本公司不承担任何因违反通用安全操作要求或违反设计、生产和使用设备安全 标准而造成的责任。

本电源模块应在符合设计规格要求的环境下使用,否则可能造成电源模块故障,由此引发的电源模块功能异常、部件损坏、人身安全事故或财产损失等不在电源模块质量保证范围之内。

安装、操作和维护电源模块时应遵守当地法律法规和规范。手册中的安全注意事项仅 作为当地法律法规和规范的补充。

发生以下任一情况时,本公司不承担责任。

- 虽然设备已经过安全性和兼容性测试,但从电子设备发射的射频和磁场可能对其他电子设备的操作造成负面影响,从而可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作,如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备,请向其制造商咨询本设备的限制条件。
- 不在本手册说明的使用条件中运行。
- 安装和使用环境超出相关国际或国家标准中的规定。
- 未经授权擅自拆卸、更改产品或者修改软件代码。
- 未按产品及文档中的操作说明及安全警告操作。
- 非正常自然环境(不可抗力,如地震、火灾、暴风等)引起的设备损坏。
- 客户自行运输导致的运输损坏。
- 存储条件不满足产品文档要求引起的损坏。
- 请勿跌落、挤压或刺穿电源模块。避免让产品遭受外部大的压力,从而导致电源模块内部短路和过热。

- 请勿拆解、改装产品或向电源模块中插入异物,请勿将产品浸入水或其它液体中,以免引起产品短路、过热、起火或造成触电危险。
- 请在规格书规定的温度范围内使用本产品和存放本产品。
- 请勿将电源模块暴露在高温处或发热产品的周围,如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。
- 如果电源模块外观有破损、开裂、进水等情况,请停止使用。继续使用可能会导致触电、短路、起火等危险。
- 请按当地规定处理设备,不可将电源模块作为生活垃圾处理。请遵守本电源模块 及其附件处理的本地法令,并支持回收行动。
- 请保持电源模块干燥。请勿在多灰、潮湿的地方使用电源模块,以免引起电源模块故障。请勿对电源模块进行泼水。电源模块应远离火源,不能对电源模块点火。
- 人手潮湿的时候请不要操作模块,这样会导致触电危险。

常规要求

▲ 危险

- 在设备上执行作业前,应关断电源,以防止因带电操作发生意外。
- 切勿改装或维修本产品。
- 由于内部有高压,切勿打开本产品。
- 谨慎防止任何异物进入壳体。
- 切勿在冷凝的区域使用本产品(如在冷凝环境中使用,需对模块进行绝缘处理,如 喷涂三防漆等,以防止模块内部及引脚之间短路)。
- 电源接通时及刚刚关断后,切勿触碰。灼热的表面可能造成烫伤。
- 禁止使用经过跌落、撞击等大机械应力后的电源模块。
- 本电源模块应由具有相关资质的人员安装和操作。
- 如果安装或运行过程中发生损坏或故障,立即关断电源,并将产品返回厂家检验或 维修。
- 严格遵守当地规范,确保接线正确。
- 本电源模块使用过程中不允许冷凝或结霜(如在冷凝环境中使用,需对模块进行绝缘处理,如喷涂三防漆等,以防止模块内部及引脚之间短路)。
- 本电源模块运行时,切勿超环境温度或基板温度范围使用。

人身安全

- 请勿改装、拆解或取下产品外壳。
- 在电源模块操作过程中,如发现可能导致人身伤害或电源模块损坏的故障时,应 立即终止操作,向负责人进行报告,并采取行之有效的保护措施。
- 电源模块未完成安装或未经专业人员确认,请勿给电源模块上电。

1.2 人员要求

- 负责安装、操作和维护电源模块的人员,必须先经严格培训,了解各种安全注意 事项,掌握正确的操作方法。
- 电源模块的安装、操作和维护过程中,不允许撞件或跌落。
- 在电源模块的二次组装过程中,禁止引入导电异物。

1.3 电气安全

操作要求

♠ 警告

不按操作规程操作,可能会造成人身伤害,甚至危及人的生命。

- 安装、拆除电源模块之前,必须先断开电源模块前级供电电源。
- 接通电源模块之前,必须确保电源模块接线已连接正确。
- 若电源模块有多路输入,应断开电源模块所有输入,待电源模块完全下电后方可对电源模块进行操作。
- 操作必须由取得专业资格的人员进行,以防触电。
- 电源模块在电气连接之前,如可能碰到带电部件,必须断开电源模块前级供电源。
- 切勿打开、改装或维修本产品。
- 禁止裸手操作电源模块,以免导致触电危险。
- 如果安装或运行过程中发生损坏或故障,立即关断电源,并将产品返回厂家检验 或维修。
- 遇到紧急情况时,立即切断电源。

防静电要求

- 安装、操作和维护电源模块时,请遵守静电防护规范,应穿防静电工作服,佩戴 防静电手套和腕带。
- 手持电源模块时,必须持电源模块边缘不含元器件的部位,禁止用手触摸元器件。
- 拆卸下来的电源模块必须用防静电包材进行包装后,方可储存或运输。
- 满足ESD国际标准IEC61340-5-1或ANSI/ESD S20.20要求。

2 产品概述



产品描述

EAS8A5S12G-4是新一代隔离式DC-DC电源,采用行业标准十六分之一砖结构,具有高效率和高功率密度,低输出纹波和低噪声。它的输入电压范围为16V DC~40V DC,提供12V DC的额定输出电压和8.5A的最大输出电流。

型号说明

EAS 8 S 12 G -4 1 2 3 4 5 6

1 — 28V DC输入,模拟模块,标准1/16砖结构

2 一 输出电流: 8.5A

3一单路输出

4 — 输出电压: 12V DC

5 — 灌胶

6 - 引脚长度: 4.5mm

特点

- 效率: 90.0%(T_c=25℃, V_{in}=28V DC, V_{out}=12V DC, 100%负载)
- 长×宽×高: 36.5mm×26.3mm× 12.7mm (1.44in.×1.04in.×0.50in.)
- 重量: ≤45q
- 輸入欠压保护(自恢复)、輸出过流保护(自恢复)、輸出短路保护(自恢复)、输出过压保护(自恢复)、过温保护(自恢复)
- 支持远程开关机
- 符合UL 62368-1、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-29标准
- 符合RoHS标准

应用

• 工业设备

3 电气特性

3.1 绝对最大额定值

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
输入电压	-	-	-	-	-
● 连续电压(工作)	-	-	40	V DC	当输入电压为40V DC~50V DC
● 瞬态电压(100ms)	-	-	50	V DC	时,电源模块并非符合所有的特性 参数。
工作基板温度(T _C)	-40	-	100	${\mathbb C}$	电源模块基板温度,T _C ≤100℃
存储温度	-55	-	125	$^{\circ}$	-
工作湿度	5	-	95	%RH	无凝露
外部使能CNT引脚电压	-0.7	-	10.0	V DC	-
外部使能TRM引脚电压	0	-	V _{out}	V DC	-
海拔	-60	-	20000	m	在1800m~20000m环境下高温降额,海拔高度每升高220m,最高工作温度降低1°C。 说明 电源模块在不低于54kPa条件下应用,若在低于54kPa条件下应增加辅助措施。

□ 说明

• 在绝对最大额定值或者超过绝对最大额定值使用模块可能会对模块造成永久性损坏。

● T_C: 电源模块基板温度; T_A: 环境温度

3.2 输入特性

测试条件: V_{in} =28.0V DC, V_{out} =12.0V DC, I_{out} =8.5A,除非另有说明。

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
工作输入电压	16	28	40	V DC	电源模块启机输入电压不超 过18V DC
最大输入电流(RMS)	-	-	8.5	A	V _{in} =16V DC, V _{out} =12V DC, I _{out} =8.5A
空载损耗	-	-	5	W	T _C =25℃, V _{in} =28V DC, I _{out} =0A
输入电容	100	-	-	μF	100μF: 固态铝电容, ESR<150mΩ

3.3 输出特性

测试条件: V_{in}=28.0V DC, V_{out}=12.0V DC, I_{out}=8.5A, 除非另有说明。

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
输出整定电压	11.82	12.00	12.18	V DC	T _C =25℃,V _{in} =28V DC, I _{out} =50%I _{onom} ;I _{onom} :输 出电流最大值
输出电流	0	-	8.5	Α	• P _{out} =V _{out} x8.5A
输出功率	0	-	100	W	(V _{out} <12V DC),当输出 电压低于12V DC时,最 大输出电流为8.5A
					● P _{out} =100W (V _{out} ≥12V DC),当输出电压大于 或等于12V DC时,最大 输出功率为100W
线性调整率	-0.3%	-	0.3%	-	V _{in} =16V DC~40V DC, I _{out} =I _{onom}
负载调整率	-0.3%	-	0.3%	-	V _{in} =16V DC~40V DC, I _{out} =0%I _{onom} ~100%I _{onom}
输出稳压精度	-3%	-	3%	-	V _{in} =16V DC~40V DC, I _{out} =0%I _{onom} ~100%I _{onom}
温飘系数	-0.02%/ ℃	-	0.02%/℃	-	T _C =-40°C∼+100°C

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
容性负载	470	-	2000	μF	470μF: 固态铝电容,最小 电容布局距离V _{out} 引脚走线 长度在3cm以内
输出电压纹波和噪 声 (峰峰值)	-	-	250	mV	示波器带宽: 20MHz,全 负载范围,C _{out} =470μF (固态铝电容), ESR<150mΩ
输出电压调节范围	10.8	-	12.3	V DC	V _{in} =16V DC~40V DC,输 出电压可通过TRM引脚调 节,详见 5.3.2 TRM引脚
输出电压过冲	-5%	0	5%	-	全输入范围,全输出范围
输出电压延迟时间	-	100	200	ms	输入已建立且输入电压达到 18V DC到输出电压达到 10%V _{out} 的时间。
输出电压上升时间	-	-	30	ms	V _{out} ≤12V DC,输出电压从 10%V _{out} 达到90%V _{out}
开关频率	-	345	_	kHz	T _C =25℃

3.4 保护特性

测试条件: V_{in}=28.0V DC, V_{out}=12.0V DC, I_{out}=8.5A,除非另有说明。

表 3-1 输入保护

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
输入欠压保护	-	-	-	-	自恢复
恢复点	15	16	18	V DC	-
保护点	13	14	16	V DC	-
回差	1	-	_	V DC	-

表 3-2 输出保护

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
输出过流保护	110%I _{onom}	-	160%I _{onom}	А	打嗝模式,自恢复
输出短路保护	-	-	-	-	打嗝模式,自恢复
输出过压保护	13.2	-	15.0	V DC	打嗝模式,自恢复

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
过温保护	105	-	130	$^{\circ}$	自恢复,测量热敏电阻
回差	5	-	-	$^{\circ}$	附近PCB的温度。

保护特性介绍

• 输入欠压保护

当输入电压低于欠压保护点时,电源模块关闭。当输入电压达到输入欠压恢复点时,电源模块重新开始工作,回差值参见**输入保护规格**。

• 输出过压保护

当输出电压超过输出过压保护点时,电源模块进入打嗝保护模式。当故障消除 后,电源模块将恢复输出,参见**输出保护规格**。

• 输出过流保护

电源模块具有过流和短路保护功能。如果输出电流超过输出过流保护设定点,电源模块进入打嗝模式。当故障消除后,电源模块将恢复输出,参见**输出保护规格**。


• 过温保护

电源模块配备热敏电阻,检测电源模块的热点温度,避免高温损坏。当温度超过过温保护点时,输出将关闭。当检测到感应位置的温度下降到过温保护恢复点时,电源模块重新启动,回差值参见**输出保护规格**。

• 反极性保护电路

电源模块在安装和布线时,可能有输入电压接反的情况发生,需要电源模块的应 用电路具有防反接保护。

图 3-1 反极性保护电路



山 说明

电源模块的反极性保护电路需在电源模块外部配置,电源模块内部无反极性保护电路。

3.5 效率特性

测试条件: T_C=25°C, V_{in}=28V DC, V_{out}=12V DC, 除非另有说明。

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
50%负载	89%	90%	-	-	1

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
100%负载	89%	90%	-	-	

3.6 动态特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
过冲幅度 恢复时间	-	-	600 300	mV μs	电流变化率: 0.1A/μs, t=1ms-1ms-1ms,负载: 25%~50%~25%,50%~75%~50%; C _{out} =470μF(固态铝电容),当负载跳 变范围大于80%时,动态特性无要求
过冲幅度 恢复时间	-	-	1200 500	mV μs	电流变化率: 1A/μs, t=5ms-5ms-5ms,负载: 10%~90%~10%;C _{out} =470μF(固态铝 电容)


3.7 绝缘特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
基本绝缘电压 (输入~输出)	-	-	1500	V DC	1分钟测试,漏电流<1mA,无击 穿或电弧,海拔高度5000m
功能绝缘电压 (输入~输出)	-	-	1500	V DC	1分钟测试,漏电流<1mA,无击 穿或电弧

4 推荐电路

4.1 应用电路

图 4-1 应用电路图



□ 说明

- 验收标准须参考<mark>附录EMC</mark>。
- 电源模块内部无保险丝。为满足安全要求,建议选用12.5A的保险丝(快熔型)。
- 防护电路、EMI滤波器靠近端口放置。
- EMI滤波器采用"一"字型布局,前后级电感保持一定距离,电源模块和滤波器分腔屏蔽,避免耦合。
- 电容放置在电流流经的线路上,电容走线不宜过长,防止旁路耦合。
- 防护器件接地布线要短,泄放螺钉靠近防护器件放置。
- 电源模块基板保证可靠接地,阻抗小于50mΩ。
- 电源模块需要配合电源系统测试,以通过EMC标准。


表 4-1 推荐器件参数

位号	名称	参数		
RV301, RV302, RV303, RV304	压敏电阻器	100V~60V~4500A~165V		
C204, C303, C304, C305, C306	陶瓷电容	250V~1nF~±10%		
C107, C308	插装薄膜电容	305V~1.5μF~±20%		
R105	片式厚膜电阻器	0.125W~0Ω~<50mΩ		
R7, R106	片式厚膜电阻器	0.125W~0Ω~<50mΩ		
R303	片式厚膜电阻器	0.125W~7500Ω~±1%		
R307	片式厚膜电阻器	0.25W~562000Ω~±1%		
R306	片式厚膜电阻器	0.125W~330000Ω~±1%		
R301	片式厚膜电阻器	0.125W~2000Ω~±1%		
R102, R103	片式厚膜电阻器	0.25W~200000Ω~±1%		
R302, R402,	片式厚膜电阻器	NC(输出上调电阻,详见 5.3.2 TRM引脚)		
R415, R416	片式厚膜电阻器	NC(输出下调电阻,详见 5.3.2 TRM引脚)		
R204, R205	片式厚膜电阻器	0.125W~100000Ω~±1%		
R308, R309	片式厚膜电阻器	0.1W~33Ω~±1%		
R201	片式厚膜电阻器	0.25W~0Ω~<50mΩ		
R403, R404	片式厚膜电阻器	0.25W~5.1Ω~±1%		
C418, C419	插装薄膜电容	275V~0.1μF~±20%		
C411, C412	插装薄膜电容	275V~0.33μF~±10%		
C407, C409	插装单层陶瓷电容	300V~0.001μF~±20%		
C408, C410	插装单层陶瓷电容	300V~0.0047μF~±20%		

位号	名称	参数		
C101, C102, C103, C104, C105, C106	插装单层陶瓷电容	300V~0.0047μF~±20%		
C760, C761, C764, C765	插装单层陶瓷电容	300V~0.01μF~±20%		
C310, C311, C312, C404, C405	陶瓷电容	100V~100nF~±10%		
C406	陶瓷电容	100V~100.nF~±10%		
C309, C429, C430	陶瓷电容	1000V~22nF~±10%		
C301	陶瓷电容	50V~1000nF~±10%		
C302	陶瓷电容	100V~22.0nF~±10%		
C203, C321, C433, C434, C435	陶瓷电容	100V~4700nF~±20%		
C501	电解电容	80V~2200μF~±20%		
C319, C320	固体SMD铝电容	16V~220μF~±20%		
C201, C202	固体SMD铝电容	25V~220μF~±20%		
T301, T302	EMI共模电感(镍锌)	230V~16A~2μH		
T303	EMI共模电感(锰锌)	230V~12A~4mH		
T304	EMI共模电感	230V~40A~0.56mH		
D301	开关二极管	200V~200mA~1.25V-50ns		
D304, D305	快恢复二极管	600V~15A~2V~50ns		
D302	稳压二极管	12V~0.225W		
D303	气体放电管	90.0V-10000.0A-D8*6mm-2PIN,PTH		
D403	瞬态抑制二极管	64V~93.6V~3000W~32.1A		
L402	贴片电感器	2.2μH~±20%~0.019Ω~10.5A		
S401	纽子开关	20VDC~0.4A		
Q301, Q302	功率MOSFET	N沟道~250V~45A~58mΩ~30V		

4.2 测试电路

图 4-2 测试电路图



□ 说明

本文档中所提供的典型波形基于此电路图进行测试。

表 4-2 推荐器件参数


位号	名称	参数
R401, R432	片式厚膜电阻器	NC(输出上调电阻,详见 5.3.2 TRM引脚)
R405, R406,	片式厚膜电阻器	NC(输出下调电阻,详见 5.3.2 TRM引脚)
R433, R434	片式厚膜电阻器	0.125W~100000Ω~±1%
R409, R410, R411, R412, R413, R431	片式厚膜电阻器	0.125W~10000Ω~±1%
C432	非固体插装铝电容	100V~22μF~±20%
C402, C403, C421, C431, C422	陶瓷电容	100V~100nF~±10%
C413	陶瓷电容	100.0V~100.nF~±10%
C415, C416, C417, C438, C446	陶瓷电容	100V~4700nF~±20%
C423	非固体插装铝电容	35V~1000μF~±20%
C425, C426	固体SMD铝电容	16V~220μF~±20%
C436, C437	固体SMD铝电容	25V~220μF~±20%

位号	名称	参数
L402	贴片电感器	2.2μH~±20%~0.019Ω~10.5A
D404, D405	发光二极管	0.0180cd~574nm~25.0mA
D406	瞬态抑制二极管	64V~93.6V~3000W~32.1A
S401	纽子开关	20V DC~0.4A
J413	射频同轴连接器	SMB~75Ω

5 结构概述

5.1 封装尺寸

图 5-1 封装尺寸



🗀 说明

公差尺寸信息:


1. 单位: mm [in.]; 公差: x.x±0.5mm [x.xx±0.02in.]; x.xx±0.25mm [x.xxx±0.010in.]

2. 引脚1~引脚3和引脚5~引脚7的直径: 1.00±0.05mm [0.040±0.002in.]

3. 引脚4和引脚8的直径为: 1.50±0.05mm [0.060±0.002in.]

5.2 引脚分布

图 5-2 引脚分布



山 说明

电源模块在使用过程中其各个引脚电压均不能超过如下表所规定的值,若超过下表数值,可能导致电源模块损坏。

表 5-1 引脚功能描述

引脚编号	引脚名称	功能描述	绝对耐压值
1	V _{in} (+)	输入正极引脚(+)	-0.3V DC~40.0V DC(50V DC@100ms);以V _{in} (-)为参考
2	CNT	远程开机或关机引脚,应用方法参 见5.3.1 CNT引脚	-0.7V DC~10.0V DC;以V _{in} (-)为 参考
3	V _{in} (-)	输入负极引脚(-)	-
4	V _o (-)	输出负极引脚(-)	-
5	NC	-	-
6	TRM	输出电压调节引脚,应用方法参见 5.3.2 TRM引 <mark>脚</mark>	-
7	NC	-	-
8	V _o (+)	输出正极引脚(+)	-

5.3 引脚应用


5.3.1 CNT 引脚

电源模块输出可通过CNT信号开机或关机。

CNT引脚电平	状态	最小值	典型值	最大值	单位	说明
CNT电压低电平	开机	-0.7	-	0.8	V DC	负逻辑
CNT电压高电平	关机	3.5	-	10.0	V DC	说明 CNT与V _{in} (–)连接开 机,悬空关机。
CNT电流低电平	-	-	-	1	mA	-
CNT电流高电平	-	-	-	-	μΑ	

图 5-3 推荐 CNT 引脚控制方式






5.3.2 TRM 引脚


电源模块可通过TRM引脚调节输出电压。

图 5-4 推荐输出电压上调控制原理



$$R_{\text{adj-up}} = \frac{9.4869 V_{\text{out}}}{V_{\text{out}} - V_{n}} - 1.5 \left(k\Omega \right)$$

图 5-5 推荐输出电压下调控原理




$$R_{adj\text{-}down} = \frac{35.813 V_n}{V_n - V_{out}} - 46.8(k\Omega)$$

6 散热要求

热测试点

热测试点是通过测量电源模块的基板中心温度获得,如图6-1所示。

图 6-1 热测试点



(1)基板温度测量点

散热方式

电源模块使用贴壳自然散热或风冷散热。

电源系统应提供足够的气流,以确保电源模块的可靠运行。散热器安装在电源模块的 顶部,通过传导、对流和辐射向周围环境散热。测量电源模块表面的温度,可以验证 电源系统的气流。

山 说明

- 在进行散热设计时请参考zh-cn_topic_0000001188994482.xml,确保电源模块使用时其工作温度不超过降额曲线给出的最高工作温度。
- 散热基板与电源模块接触面需涂覆一层导热硅脂,导热硅脂涂覆过多将影响电源模块的散热效果,建议涂覆厚度不超过0.1mm。
- 导硅脂推荐使用导热系数≥3.5W/mK以上。

7 二次组装

电源模块支持标准波峰焊和手工焊。

- 波峰焊:电源模块引脚在最高温度260℃下焊接时间少于7秒。
- 手工焊:烙铁温度应保持在350℃~420℃,且在电源模块引脚上施加时间少于10秒。

山 说明


- 若长时间在电源模块的引脚上作业,可能导致电源模块内部损坏。
- 若电源模块上有残留的锡渣,可以使用异丙醇(IPA)溶剂或其他合适的溶剂清洗电源模块。

类型	要求	备注
封装类型	DIP封装	-
锡膏类型	使用干净且无铅的锡膏焊接电源模块。电源模块表面必须清洁干燥。否则,电源模块的组装、测试或可靠性将受到负面影响。	
焊接要求	满足JEDEC要求	-
返修要求	使用锡炉维修参照DIP器件维修标准电源模块返修,锡渣未污染电源模块	不推荐采用热风枪/电烙铁等返修方式 (由于输出引脚散热较快不容易将锡融 化,并且引脚众多无法同时拆卸)。

8 存储要求

- 1. 根据 IPC J-STD-020/033中规定的MSL1的要求存储和运输电源模块。
- 2. 电源模块在包装未拆封时,存储期为1年,拆封后为半年。

图 9-1 产品包装示意图



(5)EPE泡棉垫

山 说明

产品数量: 270pcs/箱。



项目	端口	标准与指标
浪涌(SURGE)	直流输入	IEC 61000-4-5,判据B 差模: 2kV/2Ω; 共模: 4kV/12Ω (1.2/50μs)
电源跌落抗扰度(DC DIP)	直流输入	U _T =28V DC,额定负载,常温,IEC 61000-4-29,判据B ● 0%U _T ,100ms ● 40U _T ,100ms ● 70%U _T ,100ms

B _{可靠性}

平均无故障时间(MTBF)

项目	最小值	典型值	最大值	单位	说明
平均无故障时间 (MTBF)	-	2.5	-	百万小时	参考Telcordia SR-332 Issue 3 Method 1; 80% 负载;额定输入;T _C =70℃

可靠性测试

项目	标准
高加速寿命测试(HALT)	IPC-9592B 5.2.3
温冲测试(TS)	IPC-9592B 5.2.6
高温高湿偏置(THB)	IPC-9592B 5.2.4
高温运行偏置(HTOB)	IPC-9592B 5.2.5
带电温循(PTC)	IPC-9592B 5.2.7
低温运行测试	JESD22-A119