

# 承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱

**CUSTOMER**

品名規格

**XRRH3.5\*9.0\*1.5**

**DESCRIPTION**

客戶料號


**CUS. P/N**

提出日期

**2020.07.31**

**DATE**

| 出 圖<br>DRAWING    |                      |                       | 承 認<br>CUSTOMER APPROVE |  |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 發行<br><b>MADE</b> | 復核<br><b>CHECKED</b> | 承認<br><b>APPROVED</b> |                         |  |
| 李燕                | 范进                   | 陈荣斌                   |                         |  |
| DATE:2020年07月31日  |                      |                       |                         |  |

|   |                                    |                            |                       |   |
|---|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| 客戶名稱<br>CUSTOMER  |                                    | 日期<br>DATE                 | 2020.07.31            |   |
| 規格<br>ITEM  | XRRH3.5*9.0*1.5                    |                            | 編號<br>SERIALNO        |   |
| 1: 形狀尺寸(單位/毫米):<br>SHAPE & DIMENSION(unit/mm)                                     |                                    |                            | A                     | 3.5±0.2   |
|  |                                    |                            | B                     | 9.0±0.2   |
|   |                                    |                            | C                     | 1.5±0.2   |
|   |                                    |                            | D                     |   |
|   |                                    |                            | E                     |   |
|   |                                    |                            |                       |   |
| 2. 電氣性能檢測項目:<br>ELECTRICAL REQUIREMENTS:  |                                    |                            |                       |   |
| <input type="checkbox"/> L  |                                    | TEST<br>FREQ               | Ts<br>Khz             | 測試儀器:<br>TEST INSTRUMENTS<br>1: Q-METER: ○HP4342A ○MQ-172<br>2: L. C. R. METER: ○HP4284A<br>3: IMPEDANCE ANALYZER:<br>○HP4192A ○HP4191A ○HP4192B<br>4: L-METER: ○TH2775B<br>5: DIGITAL MINI-OHM METER: ○VP2941A |
| <input type="checkbox"/> Q  |                                    | TEST<br>FREQ               | Khz<br>Khz            |   |
| <input type="checkbox"/> Z  | 25MHz, ≥50 Ω ;100MHz<br>, ≥100 Ω . |                            |                       |   |
| 溫度<br>TEMP  | 25°C                               | 濕度<br>HUMIDITY             | 70%                   |   |
| 綫組<br>WINDING   | Φ0.65X120mmX0.5Ts                  |                            |                       |   |
|   |                                    |                            |                       |   |
| 3. 外觀:<br>THE LIMIT OF BREAKAGE:  |                                    |                            |                       |   |
|   |                                    | 項目<br>Item                 | 標準值<br>Standard value |   |
|   |                                    | 毛刺長度<br>The length of burr | ≤0.2mm                |   |

# 检验数据

|                      |                              |                |        |                                |               |                |       |   |
|----------------------|------------------------------|----------------|--------|--------------------------------|---------------|----------------|-------|---|
| 客戶名稱<br>Customer     |                              |                |        | 日期<br>Date                     | 2020.07.31    | 數量<br>Quantity | 10PCS |   |
| 編號<br>SERIALNO       | XR19073102                   |                |        | 形狀尺寸：(單位)<br>Shape size:(unit) |               |                |       |   |
| 規格<br>Spectification | XRRH3.5*9.0*1.5              |                |        |                                |               |                |       |   |
| 纜組<br>WINDING        | Φ0.65X120mmX0.5Ts            |                |        |                                |               |                |       |   |
| 測試頻率<br>TEST FREQ    | 25MHz, 100MHz                |                |        |                                |               |                |       |   |
| 溫度<br>TEMP           | 25°C                         | 濕度<br>HUMIDITY | 70%    |                                |               |                |       |   |
| 項目<br>Test           | 電氣性能<br>Electricity function |                |        | 尺寸(單位: mm)<br>Size(unit:mm)    |               |                |       |   |
|                      |                              | Z(Ω)           |        | A                              | B             | C              | D     | E |
|                      |                              | 25MHz          | 100MHz | 3.5                            | 9.0           | 1.5            |       |   |
| +                    |                              | 50             | 100    | 0.2                            | 0.2           | 0.2            |       |   |
| -                    |                              | 0              | 0      | 0.2                            | 0.2           | 0.2            |       |   |
| 1                    |                              | 70             | 128    | 3.52                           | 9.02          | 1.49           |       |   |
| 2                    |                              | 71             | 129    | 3.55                           | 9.02          | 1.50           |       |   |
| 3                    |                              | 71.5           | 128    | 3.52                           | 9.04          | 1.49           |       |   |
| 4                    |                              | 71             | 130    | 3.50                           | 9.06          | 1.51           |       |   |
| 5                    |                              | 69.8           | 127    | 3.48                           | 9.02          | 1.49           |       |   |
| 6                    |                              | 70             | 128    | 3.52                           | 9.00          | 1.50           |       |   |
| 7                    |                              | 70.5           | 128    | 3.54                           | 9.03          | 1.50           |       |   |
| 8                    |                              | 69.9           | 129    | 3.56                           | 9.04          | 1.51           |       |   |
| 9                    |                              | 71.5           | 130    | 3.46                           | 9.02          | 1.51           |       |   |
| 10                   |                              | 71             | 128    | 3.48                           | 9.04          | 1.49           |       |   |
| $\bar{x}$            |                              |                |        |                                |               |                |       |   |
| Y/N                  |                              |                | Y      | Y                              | Y             | Y              |       |   |
|                      |                              |                |        | 測試<br>TESTED                   | 復核<br>CHECKED | 確認<br>APPROVED |       |   |
|                      |                              |                |        | 李燕                             | 范进            | 陈荣斌            |       |   |