



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : HCM2

圖號 :

品名 : XRRH7.8*12.7*4.5

日期 : 2023-4-9

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述

符合

客户		表号	3 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH7.8*12.7*4.5
批号			

1 产品标识

XRRH 7.8 * 12.7 * 4.5


1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	7.80	±0.25
B		
C	4.50	±0.25
D	12.70	±0.3
E		
F		
G		
H		
I		


3. 电气性能测试指标

No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	30 Ω Min.			
2	100 MHz	90 Ω Min.			

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH7.8*12.7*4.5
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	3	15	27	44	70	110	151	220	315	478	606	337	219	155	120	103	85



详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH7.8*12.7*4.5
批号			

9. 检测条件

检测仪器：HP-4191A阻抗分析仪

测试条件：∅ 0.65mm *120mm * 0.5TS

温度：25° C 湿度：60%

1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz			外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	30 Ω Min	90 Ω Min			7.80 ±0.25	4.50 ±0.25	12.70 ±0.3
1	45.33	110.97			7.89	4.58	12.64
2	45.36	110.83			7.89	4.59	12.74
3	45.37	110.70			7.82	4.46	12.61
4	44.71	110.65			7.86	4.51	12.58
5	44.78	110.42			7.85	4.56	12.62
6	44.51	110.68			7.83	4.45	12.61
7	44.58	110.25			7.92	4.57	12.71
8	44.99	110.67			7.83	4.55	12.64
9	44.89	110.55			7.87	4.51	12.69
10	44.97	110.43			7.93	4.59	12.68
X	44.95	110.62			7.87	4.54	12.65
R	0.86	0.72			0.11	0.14	0.16

备注