

# 承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱

CUSTOMER

品名規格

XRRH4\*2\*2

DESCRIPTION

客戶料號

CUS. P/N

提出日期

2019. 11. 10

DATE

出 圖 DRAWING			承 認 CUSTOMER APPROVE	
發行 MADE	復核 CHECKED	承認 APPROVED		
DATE: 2019 年 11 月 10 日				


# 承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2019. 11. 10	
規 格 ITEM	XRRH4*2*2		編 號 SERIALNO	XR171110-1
1: 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm)			A	4.0±0.2
			B	2.0±0.2
			C	2.0±0.2
			D	
			E	
			2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:	
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	Ts Khz	1: Q-METER: ○HP4342A ○MQ-172
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	Khz Khz	2: L. C. R. METER: ○HP4284A
<input type="checkbox"/> Z	25MHz, ≥10 Ω ;100MHz , ≥30 Ω .			3: IMPEDANCE ANALYZER: ○HP4192A ○HP4191A ○HP4192B
溫度 TEMP	25°C	濕 度 HUMIDITY	70%	4: L-METER: ○TH2775B
綫組 WINDING	Φ0.65X100mmX0.5Ts			5: DIGITAL MINI-OHM METER: ○VP2941A
3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:				
		項目 Item	標準值 Standard value	
		毛刺長度 The length of burr	≤0.2mm	

# 檢驗數據

## INSPECTION DATA

客戶名稱 Customer				日期 Date	2019. 11. 10	數量 Quantity	10PCS	
編號 SERIALNO	XR17111001			形狀尺寸：(單位) Shape size:(unit)				
規格 Specification	XRRH4.0*2.0*2.0							
繞組 WINDING	Φ0.65X100mmX0.5Ts							
測試頻率 TEST FREQ	25MHz, 100M	Hz						
溫度 TEMP	25°C	濕度 HUMIDITY	70%					
項目 Test	電氣性能 Electricity function			尺寸(單位: mm) Size(unit:mm)				
		Z(Ω)		A	B	C	D	E
		25MHz	100MHz	4.0	2.0	2.0		
+		10	30	0.2	0.2	0.2		
-		0	0	0.2	0.2	0.2		
1		15	38	4.02	2.02	2.04		
2		15.5	35	4.00	2.02	2.02		
3		15.2	36	4.08	2.04	2.04		
4		14.8	37	4.06	2.06	2.00		
5		14.6	35	4.08	2.02	2.02		
6		15.0	35	4.00	2.00	2.06		
7		15.0	36	3.98	2.03	2.05		
8		15.2	38	4.06	2.04	2.04		
9		15.4	34	4.04	2.02	1.98		
10		14.6	35	4.02	2.04	2.00		
$\bar{x}$								
Y/N			Y	Y	Y	Y		
				測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED		