



技术参数
 孔位: 2~12
 间距: 3.96MM
 适用线规: 22#~18#
 温度范围: -25°C~85°C
 额定电压: 250V DC/AC
 额定电流: 7A
 接触电阻: $\leq 0.015 \Omega$
 绝缘电阻: $\geq 1000M \Omega$
 耐压: 1500V AC/Min
 材料: PA66

孔位	2	3	4	5	6	7
A	3.96	7.92	11.88	15.84	19.80	23.76
B	8.06	11.9	15.88	19.84	23.8	27.76
孔位	8	9	10	11	12	
A	27.72	31.68	35.64	39.6	43.56	
B	31.7	35.68	39.6	43.6	47.56	

上海洲日电子有限公司
 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD
上海康司玛电子设备进出口有限公司
 Shanghai KangSiMa Electronic Equipment Import and export Co.,LTD

tel:021-51571121
 fax:021-51571120
<http://www.zhourinet>

绘图: MAXIA 日期: 2016701
 审核: ZHANGMEI 日期: 2016701
 版本编号: ZRLCGY2016-07-01-SX A/1

产品名称: VH-A 系列

第三视角: 单位: mm 比例: 图幅: A4 页次 共 01 第 01

1 2 3 4 5 6