

**TITRE**  
10 contacts amovibles pour  
perle de verre (pour axe  $\emptyset$  0,40  
à  $\emptyset$  0,51)

**TITLE**  
10 removable sockets for  
glass seal .016/.020 pin)

**R 280 469 010**  
Série RIM

**NORMALISATION**  
IEC : / / /  
CECC : / / /

**SPECIFICATIONS**  
MIL : / / /

**CABLES** / **CABLES**

**CARACTERISTIQUES**  
Impéd. caract. : / : Nominal imp.  
Fréq. d'utilisat. : / : Freq. range  
R.O.S : / : V.S.W.R.  
Tension tenue : / : Proof. voltage

**PROPERTIES**  
Catégorie climatique : Climatic range  
Tenue : }  Axiale avant } In. cont.  
cont. cent. : }  Axiale 2 sens } motion  
                  }  Rotation }  
                  }  Immobil. totale }

**CONSTRUCTION**  
Revêtement c. masse : /  
Revêtement corps : /  
Revêt. cont. cent. : Au


**CONSTRUCTION**  
Masse plating : /  
Body plating : Gold  
Inner contact : /

Partie métallique : /  
Partie métal. élast. : Bronze

metallic parts : /  
metallic resilient parts : Bronze

Isolant : /  
Joint : /

Insulator : /  
Gasket : /



- contact femelle pour montage sur axe de perle de verre  $\emptyset$  0,40 à  $\emptyset$  0,51 sur longueur 2,54 maxi.  
- female socket accepts .016/.020 DIA x .10 Long maxi pin.

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné				Vérfié				I.P.				MODIFICATIONS			
	NOM	GRANGÉ P.														
DATE	13/03/87															
VISA	<i>[Signature]</i>															

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.