











CS-1149-04KLV0W



CS-1149-04KRV0W



SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No:CS-1149-04KLV0W(----)
/CS-1149-04KRV0W(----)
- Poles:04+04
- Material:Nylon 66, UL94V-0,White
- Q'TY: 1000 pcs/bag

CS-1149-04 K L V0 W (----)
 LOGO 产品系列号:1149-4.2mm 胶壳系列
 PIN位
 类型:两方两圆, 大孔
 色粉号:黑白无色号
 颜色:W-白色
 材料:V0-PA66 UL94V-0
 V2-PA66 UL94V-2
 左右端:L-左端
 R-右端

CS-1149-04 K R V0 W (----)
 LOGO 产品系列号:1149-4.2mm 胶壳系列
 PIN位
 类型:两方两圆, 大孔
 色粉号:-黑/白无色号
 颜色:W-白色
 材料:V0-PA66 UL94V-0
 V2-PA66 UL94V-2
 左右端:L-左端
 R-右端

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-04KLV0W CS-1149-04KRV0W			材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1			
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色	比例	1:1	▲	修改内容	修改日期	
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	数量		①			
工程图号	CS-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.			②		
制定日期	2018-04-02	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					③		