


ORIGINAL EN ROUGE



Matière : Alliage de cuivre
 Materiel : Alloy copper

Revêtement : Dorure Epaisseur partie active : 1.3µm / Epaisseur sur fût : 0.25µm
 Plating : Gold Thickness active end : 51.2µinch / Thickness on barrel : 9.84µinch

Outil d'insertion : M81969/14-10 et M81969/8-05
 Insertion tool : M81969/14-10 and M81969/8-05

Outil d'extraction : contact câblé : M81969/14-10 et M81969/8-06
 contact non câblé : M81969/30-11

Extraction tool : Wired contact : M81969/14-10 and 81969/8-06
 Unwired contact : M81969/30-11

Pince à sertir : M22520/1-01 Positionneur : M22520/1-04 Masse : 0.24g max Dimensions en mm
 Crimping tool : M22520/1-01 Positioner : M22520/1-04 Mass : 0.24g max Dimensions in mm

EN3155-003F2018

CABLES ADMISSIBLES JAUGE 18 AWG

NOTA: Contact issu de la norme MIL-C 39029/57

C	07/02/14	VOIR OE 140214	SERIE DMC-MD	DATE 19.09.91	VISA Creation Created <i>[Signature]</i>	VISA Approbation Approval <i>[Signature]</i>
b	14/02/03	VOIR OE 021002				
Révision	Date	Observations	DESIGNATION	REF :	724-1064-20	
ORIGINE : - - - - -			CONTACT S #20 FUT AGRANDI #18	P/N:		



Connecteurs Electriques Deutsch
 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 9 - FRANCE

FICHE TECHNIQUE
 TECHNICAL DATA SHEET

204-19-A/F00