


参考剥线尺寸

技术要求:

1. 温度范围: $-60^{\sim}+155^{\circ}\text{C}$
2. 标准阻抗: $50\ \Omega$
3. 频率范围: $0-6\text{GHz}$
4. 电压驻波比: 1.5 MAX
5. 耐压: 750V
6. 绝缘电阻: $>5000\text{M}\ \Omega$
7. 机械耐损: 500次
8. 盐雾试验满足48H
9. 产品表面整洁, 无硬伤毛刺, 材质符合ROHS标准

第三视角



名称	SMA外螺内孔	图号	KH-SMAKY-11-Z		
客户料号		幅面	比例	版本号	
		A4		A0	
配接电缆	RG316/RG174	第 1 张	共 1 张		
		深圳市金航标电子有限公司			