

1

2

3

4

5

6

7

8

REV.	RELEASE AND CHANGE SUMMARY	DATE
A	首次发行	2023.07.05

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F


G

G


H

H

背面



正面



技术要求：

- 1 原材料：覆铜板，单面，FR-4，铜厚:35um，总厚:0.8mm；
- 2 钻 孔：2PLS, 导通孔；
- 3 阻 焊：双面阻焊，绿色油墨，厚度:最小10um；
- 4 丝 印：无；
- 5 助 焊：OSP有机可焊性保护剂；
- 6 允收标准：IPC-6012E 刚性印刷电路板的质量和性能规范；
- 7 环保要求：产品及其生产过程中所有使用到的物料皆须满足欧盟RoHS指令要求；
- 8 质检要求：[*],FAI首件工艺检验项目；◆,QIP重点检验项目；★,CPK管制检验项目；
- 9 注意事项：未标注尺寸以CAD绘图尺寸为准，且须符合图示之一般公差要求。

GENERAL TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
LINEAR: 0.5 < L ≤ 6 ± 0.05 6 < L ≤ 30 ± 0.10 30 < L ≤ 120 ± 0.20
ANGULAR: 0 < L ≤ 10 ± 1°30' 10 < L ≤ 50 ± 1°00' 50 < L ≤ 120 ± 0°30'

FILE TYPE: 零件图	Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd. 东莞市皇捷通讯科技有限公司			
DRA./DATE: S.He 23.07.05	TITLE: PCB印制电路板 L37.80*W11.70*T0.80mm,单面板,FR-4,表面绿油阻焊			
CHE./DATE:	CODE: 2YP209			
APP./DATE:	FILE FORM: HJ-QR-E-03 22.09.01	SIZE: A4	UNIT: mm	PRO.: 3rd
			SCALE: 2:1	PAGE: 1/1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO HUANGJIE AND SHOULDN'T BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

0 10 20