

REVISIONS			
REV	DATE	BY	APPV
A3	19AUG2014	AK	PJ
A4	19AUG2015	AK	AK
A5	16JAN2022	KMD	SKX
A6	MARKED IN 929954-1 AND 929954-2 AS OBSOLETE IN THE TABLE		

1 CONTACT AREA GOLD PLATED MIN. 0.8µm OVER MIN. 1.3µm Ni- LAYER
 REST TIN PLATED MIN. 2µm
 Kontaktzone vergoldet min. 0.8µm über min. 1.3µm Ni - Zwischenschicht
 Rest verzinkt min. 1µm

2 CONTACT AREA AND TOUCHING AREA TO CANTILEVER SPRING GOLD PLATED MIN. 0.8µm
 OVER MIN. 1.3µm Ni- LAYER, REST TIN PLATED MIN. 2µm
 Kontaktzone und Anlagefläche zur überfeder vergoldet min. 0.8µm
 über min. 1.3µm Ni - Zwischenschicht, rest verzinkt min. 1µm





3 CANTILEVER SPRING INSIDE AND OUTSIDE 0.8µm Au
 überfeder inner und außen 0.8µm Au

4 AFTER CUT-OFF FROM THE CARRIER STRIP
 Nach trennen vom Trägerstreifen

5 CURRENT LOADING MAX. 6A AT TU=25°C
 Strombelastung max. 6A bei Tu=25°C



6 BLADE THICKNESS 0.8±0.03 DIN 46244
 Messerstärke 0.8±0.03 DIN 46244

7 OBSOLETE




FORM A

FORM B



TE ORDER-NO. STRIP FROM Bandware	REV	MATERIAL Workstoff	SURFACE Oberflaeche	WIRE RANGE Drahtgrößen Bereich (mm²)	INSULATION Isolations Ø (mm)	WIRE CRIMP STRIP FORM Drahtcrimp Bandware	WIRE CRIMP HEIGHT CH Drahtcrimp - Höhe CH	APPLICATION TOOL Anschlag-WKZ	HAND TOOL Handzange	A	B	C
929954-4	D	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	1.0-1.5 FLR	max. 2.3	E = 2.8 G = 3.0 D _{cr} = 1.3	H = 3.7 K = 3.9 D = 2.1	1.0mm ±1.47 1.25mm ±1.56 1.5mm ±1.65	Double Crimp Doppelanschlag	878469-2	539635-1 with die set 539739-2	3.5 4.5 5.9
929954-3	D	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	1.0-1.5 FLR	max. 2.3	E = 2.8 G = 3.0 D _{cr} = 1.3	H = 3.7 K = 3.9 D = 2.1	0.35-0.75 0.35-1.0 0.50-0.50 0.50-0.75 0.50-1.0	FORM B			
929954-2	D	CuSn4	PRE-TINNED min. 1µm	0.5-1.0 FLR	max. 2.0	E = 2.6 G = 2.8 D _{cr} = 1.2	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	0.5mm ±1.18 0.75mm ±1.27 1.0mm ±1.36	Double Crimp Doppelanschlag	878468-2	539635-1 with die set 539739-2	3 3.9 6
929952-8	D	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	0.5-1.0 FLR	max. 2.0	E = 2.6 G = 2.8 D _{cr} = 1.2	H = 3.2 K = 3.4 D = 1.8	0.35-0.35 0.35-0.50 0.50-0.50	FORM A			
929952-7	D	CuSn4	PRE-TINNED min. 1µm	0.2-0.5 FLR	max. 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{cr} = 0.8	H = 2.8 K = 2.8 D = 1.4	0.2mm ±0.98 0.25mm ±1.00 0.35mm ±1.05 0.5mm ±1.12	FORM A	878467-2	539635-1 with die set 539739-2	2.5 3.75 5.9
929952-4	D	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6	0.35mm ±1.09 0.50mm ±1.16 0.75mm ±1.27	Double Crimp Doppelanschlag	878376-2	539635-1 with die set 539739-2	2.9 3.75 5.9
929952-3	D	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6	0.35-0.75	FORM A			
929952-2	D	CuSn4	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			
929952-1	D	CuSn4	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			
929950-4	C	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			
929950-3	C	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			
929950-1	C	CuSn4	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			
928939-4	G	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			
928939-3	G	CuFe2	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			
928939-2	G	CuSn4	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			
928939-1	G	CuSn4	PRE-TINNED min. 1µm	0.35-0.75 FLR	max. 1.9	E = 2.3 G = 2.4 D _{cr} = 1.0	H = 3.2 K = 3.1 D = 1.6		FORM A			

SECTION C-C Schnitt C-C



THIS DRAWING IS NOT SUBJECT TO CONSTANT CHANGING SERVICE AND DOES NOT LAY CLAIM TO BE COMPLETE. FOR DEFINITE SPECIFICATION SEE RESPECTIVE TE CUSTOMER DRAWINGS. FURTHER VERSIONS ON INQUIRY.

Diese Zeichnung unterliegt nicht dem ständigen Änderungsdienst und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Verbindliche Angaben sinder jeweiligen TE-Kundenzeichnung zu entnehmen. Weiter Ausführungen auf Anfrage

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DATE: 29.12.04
 CH: M. Brummer
 DIMENSIONS: (mm) UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ± 0.2mm
 MATERIAL: SEE TABLE FINISH: SEE TABLE
 EXTRACTED TOOL: Ausdrückwerkzeug No. 5-1579007-5
 SCALE: 5:1 SHEET 1 OF 1

STE TE Connectivity
 Product Group Drawing for: Micro Timer 1 Contact
 Product-Gruppen-Zeichnung für: Micro Timer 1 Kontakt
 CASE CODE: A0 DRAWING NO: 17033333