



| | | | | |
|------|------------------|--------|------------------------------------|--------------------|
| H622 | 客户料号: 1322010035 | REV. A | RELEASE AND CHANGE SUMMARY 首次发行 | DATE 2023.10.16 |
|------|------------------|--------|------------------------------------|--------------------|



GENERAL TOLERANCE:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

LINEAR:
0.5 < L ≤ 6 ± 0.05
6 < L ≤ 30 ± 0.10
30 < L ≤ 120 ± 0.20

ANGULAR:
0 < L ≤ 10 ± 1°30'
10 < L ≤ 50 ± 1°00'
50 < L ≤ 120 ± 0°30'

FILE TYPE:
产品图

DRA./DATE:
S.He 23.10.16

CHE./DATE:

APP./DATE:

FILE FORM:
HJ-QR-E-03 22.09.01


Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd.
东莞市皇捷通讯科技有限公司

TITLE:
射频电缆组件
RG179双银线透明棕,P1端焊接180°F母头,
P2端铆接90°F公头,L1=1500mm,L2/L3/L4/L5=2000mm

CODE:
3C1719F01-009

| | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| SIZE: A4 | UNIT: mm | PRO.: 3rd | SCALE: 1:2 | PAGE: 1/2 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|

| | | | | |
|------|------------------|------|----------------------------|------------|
| H622 | 客户料号: 1322010035 | REV. | RELEASE AND CHANGE SUMMARY | DATE |
| | | A | 首次发行 | 2023.10.16 |
| | | | | |



技术要求:

- 1 装配要求: F公/母头尾管与同轴电缆编织间采用铆压铜管工艺, 黑/白/红/黄/绿 \varnothing 3.50热缩套管套同一线缆作为区分。
- 2 电气特性: 特性阻抗:75 Ω ; 工作频段:DC-3GHz。
- 3 电性测试: 断短路与高压测试, 使用线材综合测试仪100%测试。
测试条件: 断短路判定值:2k Ω ;直流导通电阻:最大2.00 Ω ;绝缘电阻:DC 300V,0.05秒,50M Ω 。
- 4 电缆保持力: 电缆与两端连接器之间拉拔力:最小5.0kgf。
测试方法: 使用拉力计夹头固定F头, 沿线轴向施加拉力, 速度最大25毫米/分钟。
- 5 尺寸检验: [*],FAI首件工艺检验项目; \blacklozenge ,QIP重点检验项目; \star ,CPK制程管制项目。
- 6 外观检验: 目视全检。产品表面不得有刮伤、破损和脏污; 镀层色泽光亮均匀, 不得有氧化。
- 7 盐水喷雾试验: 抽样检验, 无外观不良。
试验条件: 使用盐水喷雾试验机, 盐水浓度5% \pm 1%, 温度35 $^{\circ}$ C \pm 2 $^{\circ}$ C, 连续试验72小时, 试验后清洁表面沉积物, 常温状态放置2小时后检验。
- 8 包装规范: 1PCS/扎。
- 9 环保要求: 制品及生产制程中所有使用到的物料皆须满足欧盟RoHS指令要求。

| 12 | 2TF100BK0-000 | 编织尼龙网管: \varnothing 10.00*L1000.00,黑色 | 1 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------|------|
| 11 | 2TA100BK1-200 | 热缩套管: \varnothing 10.00*L200.00,无卤阻燃,125H2普通型,黑色 | 1 |
| 10 | 2TA100BK1-080 | 热缩套管: \varnothing 10.00*L80.00,无卤阻燃,125H2普通型,黑色 | 2 |
| 9 | 2TA030WT0-000 | 热缩套管标签: \varnothing 3.00*L10.00,无卤阻燃,125H2普通型,白色 | 10 |
| 8 | 2TA035GN1-015 | 热缩套管: \varnothing 3.50*L15.00,无卤阻燃,125H2普通型,绿色 | 2 |
| 7 | 2TA035YL1-015 | 热缩套管: \varnothing 3.50*L15.00,无卤阻燃,125H2普通型,黄色 | 2 |
| 6 | 2TA035RD1-015 | 热缩套管: \varnothing 3.50*L15.00,无卤阻燃,125H2普通型,红色 | 2 |
| 5 | 2TA035WT1-015 | 热缩套管: \varnothing 3.50*L15.00,无卤阻燃,125H2普通型,白色 | 2 |
| 4 | 2TA035BK1-015 | 热缩套管: \varnothing 3.50*L15.00,无卤阻燃,125H2普通型,黑色 | 2 |
| 3 | 2LC24SF602 | F头: \varnothing 12.90*L30.10,母头母针,双扁平,黄铜,镀镍 | 5 |
| 2 | 2LC24PM604 | F头: HEX. 11.00*L17.10,公头公针,弯头,黄铜,镀镍 | 5 |
| 1 | 2C7R17913BN1 | 同轴电缆: RG179,75 Ω ,双银线,透明棕 | 1 |
| No. | PART NUMBER | PART NAME AND DESCRIPTION | Q'TY |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| GENERAL TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | FILE TYPE: 产品图 | | Dongguan HUANGJIE Communication Technology Co., Ltd. 东莞市皇捷通讯科技有限公司 | |
| LINEAR: 0.5 < L ≤ 6 ± 0.05 6 < L ≤ 30 ± 0.10 30 < L ≤ 120 ± 0.20 | | DRA./DATE: S.He 23.10.16 | | TITLE: 射频电缆组件 RG179双银线透明棕,P1端焊接180 $^{\circ}$ F母头, P2端铆接90 $^{\circ}$ F公头,L1=1500mm,L2/L3/L4/L5=2000mm | |
| ANGULAR: 0 < L ≤ 10 ± 1 $^{\circ}$ 30' 10 < L ≤ 50 ± 1 $^{\circ}$ 00' 50 < L ≤ 120 ± 0 $^{\circ}$ 30' | | APP./DATE: | | CODE: 3C1719F01-009 | |
| FILE FORM: HJ-QR-E-03 22.09.01 | | SIZE: A4 | UNIT: mm | PRO.: 3rd | SCALE: 1:2 PAGE: 2/2 |

