


PCB 用 DC-Link 电容器

DC-Link Capacitor for PCB

外形图 Outline Drawing



特点

- 金属化聚丙烯膜结构
- 良好的电气性能
- 塑料外壳封装 (UL94 V-0), 树脂填充
- 高性能直流滤波应用场合
(如: 变频器、工业和高端电源、太阳能逆变器等)

Features


- Metallized polypropylene film structure
- Excellent electric property
- Plastic case (UL94 V-0), filled with resin
- High performance DC filtering applications (i.e. transducers, industrial and high-end power supplies and solar inverters)

安全认证 Safety Approvals

●		TUV Rheinland (德国)	EN 61071: 2007, EN 61881-1: 2011, 450Vdc~3 200Vdc, 0.56μF~220μF, -40°C/85°C 证书号 (Certificate No.): R 50266108
●		UL (美国)	UL 810 (construction only), Max. 5 000Vdc, 90°C 证书号 (File No.): E256238, CCN: CZDS2

技术要求 Specifications

引用标准 Reference Standard	GB/T 17702 (IEC 61071)
气候类别 Climatic Category	40/85/56
工作温度范围 (外壳) Operating Temperature Range (case)	-40°C~105°C (+85°C to +105°C: decreasing factor 1.35% per °C for U _{N,85°C})
额定电压 (U _{N,85°C}) Rated Voltage (U _{N,85°C})	500Vdc, 600Vdc, 800Vdc, 900Vdc, 1 000Vdc, 1 100Vdc, 1 200Vdc
电容量偏差 Capacitance Tolerance	±5% (J), ±10% (K)
耐电压 Voltage Proof	1.5U _N (10s)
绝缘电阻 Insulation Resistance (IR×C _N)	≥10 000s (20°C, 100Vdc, 1min)
自感 (L _s) Self Inductance (L _s)	<1nH per mm of lead spacing
最大峰值电流 Ĩ (A) Maximum peak current Ĩ (A)	Ĩ = C · dV/dt
预期寿命 Expected lifetime	100 000h @ U _N , θ _{hs} = 70°C



C3D

■ 产品编码说明 Part number system

■ 15 位产品代码如下:


The 15 digits part number is formed as follow:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	3	D												

第 1~3 位	型号代码	Digit 1 to 3	Series code
	C3D		C3D
第 4~5 位	直流额定电压	Digit 4 to 5	D.C. rated voltage
	2H=500V 1U=600V 2K=800V 1X=900V 3A=1 000V 1M=1 100V 3L=1 200V		2H=500V 1U=600V 2K=800V 1X=900V 3A=1 000V 1M=1 100V 3L=1 200V
第 6~8 位	标称容量	Digit 6 to 8	Rated capacitance value
	举例: 105=10×10 ⁵ pF=1.0μF		for example: 105=10×10 ⁵ pF=1.0μF
第 9 位	容量偏差	Digit 9	Capacitance tolerance
	J=±5%, K=±10%		J=±5%, K=±10%
第 10 位	引线脚距 P	Digit 10	Pitch
	B=27.5mm C=30.0mm F=37.5mm M=52.5mm		B=27.5mm C=30.0mm F=37.5mm M=52.5mm
第 11 位	内部特征码	Digit 11	Internal use
第 12~15 位	引线加工和包装代码	Digit 12 to 15	Lead form and packaging code

■ Table 1 引线加工和包装代码 lead form and packaging code


第 12 位 Digit 12		第 13 位和第 14 位 Digit 13 and Digit 14		第 15 位 Digit 15	
代码 Code	说明 explanation	代码 Code	说明 explanation	代码 Code	说明 explanation
0	2 引线 Two pins	C0	标准引线长度 5.5mm Standard lead length 5.5mm	0	引线长度偏差±1.0mm Length tolerance ±1.0mm
1	4 引线 Four pins b=10.0mm	38	引线长度 3.8mm Lead length 3.8mm	2	引线长度偏差±0.5mm Length tolerance ±0.5mm
2	4 引线 Four pins b=12.7mm				
3	4 引线 Four pins b=20.0mm				
4	4 引线 Four pins b=15.0mm				
A	4 引线 Four pins b=20.3mm				
B	4 引线 Four pins b=10.2mm				
C	4 引线 Four pins b=5.1mm				
D	4 引线 Four pins b=15.2mm				



■ 技术参数 Technical data(mm)

U _{N,85°C} : 500Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
5.0	32.0	20.0	11.0	27.5	-	0.8	65	10	100	21.9	5.0	C3D2H505+B00***
10.0	32.0	24.5	15.0	27.5	-	0.8	65	10	100	11.5	6.5	C3D2H106+B00***
22.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	65	10	100	5.9	10.0	C3D2H226+B00***
30.0	42.0	40.0	20.0	37.5	10.2	1.0	30	15	150	8.0	12.5	C3D2H306+F0B***
35.0	42.0	36.0	24.0	37.5	10.2	1.0	30	15	150	8.0	13.5	C3D2H356+F0B***
40.0	41.5	37.5	27.5	37.5	10.2	1.0	30	15	150	5.0	14.5	C3D2H406+F0B***
50.0	41.0	43.0	28.0	37.5	12.7	1.2	30	15	150	4.0	16.0	C3D2H506+F02***
50.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	30	15	150	4.0	16.0	C3D2H506+F0A***
60.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	30	15	150	3.8	16.5	C3D2H606+F0A***
75.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	15	35	350	5.5	16.0	C3D2H756+M02***
75.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	15	35	350	5.5	16.0	C3D2H756+M0A***
80.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	15	35	350	5.0	16.5	C3D2H806+M0A***
100.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	35	350	4.0	18.0	C3D2H107+M0A***
110.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	35	350	4.0	19.0	C3D2H117+M0A***

U _{N,85°C} : 600Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
2.0	32.0	18.0	9.0	27.5	-	0.8	65	11	100	47.8	2.8	C3D1U205+B00***
3.0	32.0	20.0	11.0	27.5	-	0.8	65	11	100	31.8	4.1	C3D1U305+B00***
4.0	32.0	20.0	11.0	27.5	-	0.8	65	11	100	23.9	5.5	C3D1U405+B00***
5.0	32.0	22.0	13.0	27.5	-	0.8	65	11	100	19.1	6.9	C3D1U505+B00***
6.0	32.0	24.5	15.0	27.5	-	0.8	65	11	100	18.6	7.1	C3D1U605+B00***
7.0	32.0	24.5	15.0	27.5	-	0.8	65	11	100	15.9	8.3	C3D1U705+B00***
8.0	32.0	28.0	14.0	27.5	-	0.8	65	11	100	13.9	9.5	C3D1U805+B00***
9.0	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	65	11	100	12.4	10.7	C3D1U905+B00***
10.0	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	65	11	100	11.1	11.0	C3D1U106+B00***
12.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	65	11	100	10.8	12.0	C3D1U126+B00***
★12.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	65	11	100	10.8	12.0	C3D1U126+BY0***
15.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	65	11	100	9.0	12.0	C3D1U156+B00***
15.0	32.0	37.0	22.0	27.5	10.2	0.8	65	11	100	7.4	16.5	C3D1U156+B0B***
18.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	65	11	100	8.0	12.0	C3D1U186+B00***
18.0	32.0	37.0	22.0	27.5	12.7	0.8	65	11	100	6.2	17.0	C3D1U186+B02***
10.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	30	20	175	19.5	6.2	C3D1U106+F00***
12.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	30	20	175	16.3	7.4	C3D1U126+F00***
★15.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	30	20	175	13.0	9.2	C3D1U156+FY0***
20.0	42.0	40.0	20.0	37.5	10.2	1.0	30	20	175	9.8	12.3	C3D1U206+F0B***
22.0	42.0	40.0	20.0	37.5	10.2	1.0	30	20	175	8.9	13.5	C3D1U226+F0B***
25.0	42.0	40.0	20.0	37.5	10.2	1.0	30	20	175	7.8	15.4	C3D1U256+F0B***
30.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	30	20	175	6.5	18.5	C3D1U306+F02***
★35.0	42.0	45.0	30.0	37.5	12.7	1.2	30	20	175	6.0	20.1	C3D1U356+FY2***
35.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	6.0	20.1	C3D1U356+F0A***
40.0	42.0	45.0	30.0	37.5	12.7	1.2	30	20	175	5.2	23.0	C3D1U406+F02***
40.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	5.2	23.0	C3D1U406+F0A***




C3D

■ 技术参数 Technical data(mm)


U _{N, 85°C} : 600Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
★ 45.0	42.0	50.0	35.0	37.5	12.7	1.2	30	20	175	4.6	25.8	C3D1U456+F02***
★ 45.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	4.6	25.8	C3D1U456+FYA***
★ 50.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	4.2	28.7	C3D1U506+F0A***
★ 50.0	42.0	46.0	35.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	4.2	28.7	C3D1U506+FAA***
55.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	3.8	31.6	C3D1U556+F0A***
60.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	3.5	34.5	C3D1U606+F0A***
★ 65.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	3.2	35.0	C3D1U656+FYA***
70.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	3.0	35.0	C3D1U706+F0A***
★ 75.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	2.8	35.0	C3D1U756+FYA***
★ 80.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	2.6	35.0	C3D1U806+F0A***
★ 85.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	30	20	175	2.5	35.0	C3D1U856+F0A***
★ 40.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	15	36	350	9.8	12.3	C3D1U406+MY2***
★ 45.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	15	36	350	8.7	13.8	C3D1U456+MY2***
★ 50.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	15	36	350	7.8	15.4	C3D1U506+MY2***
★ 55.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	15	36	350	7.1	16.9	C3D1U556+MY2***
★ 55.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	15	36	350	7.1	16.9	C3D1U556+MYA***
60.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	15	36	350	6.5	18.5	C3D1U606+M02***
60.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	15	36	350	6.5	18.5	C3D1U606+M0A***
★ 65.0	57.0	50.0	35.0	52.5	12.7	1.2	15	36	350	6.0	20.0	C3D1U656+MY2***
★ 65.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	6.0	20.0	C3D1U656+MYA***
★ 70.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	5.6	21.5	C3D1U706+MYA***
75.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	5.2	23.1	C3D1U756+M0A***
80.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	4.9	24.6	C3D1U806+M0A***
★ 85.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	4.8	25.1	C3D1U856+MYA***
★ 90.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	4.6	25.8	C3D1U906+MYA***
★ 95.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	4.4	27.3	C3D1U956+MYA***
100.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	4.2	28.7	C3D1U107+M0A***
110.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	3.8	31.6	C3D1U117+M0A***
120.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	3.5	34.5	C3D1U127+M0A***
★ 130.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	3.2	35.0	C3D1U137+MYA***
140.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	36	350	3.0	35.0	C3D1U147+M0A***

U _{N, 85°C} : 800Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
2.0	32.0	18.0	9.0	27.5	-	0.8	65	10	95	45.4	2.9	C3D2K205+B00***
3.0	32.0	20.0	11.0	27.5	-	0.8	65	10	95	30.3	4.4	C3D2K305+B00***
3.3	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	65	10	95	18.8	7.0	C3D2K335+B00***
4.0	32.0	25.0	13.0	27.5	-	0.8	65	10	95	22.7	5.8	C3D2K405+B00***
5.0	32.0	24.5	15.0	27.5	-	0.8	65	10	95	18.2	7.3	C3D2K505+B00***
★ 6.0	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	65	10	95	15.1	8.7	C3D2K605+BY0***
7.0	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	65	10	95	13.0	10.2	C3D2K705+B00***
8.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	65	10	95	12.5	10.5	C3D2K805+B00***
9.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	65	10	95	11.1	11.8	C3D2K905+B00***
10.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	65	10	95	11.0	12.0	C3D2K106+B00***
★ 10.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	1.0	65	10	95	11.0	13.0	C3D2K106+B10***



■ 技术参数 Technical data(mm)


U _{N, 85°C} : 800Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
10.0	32.0	37.0	22.0	27.5	10.2	0.8	65	10	95	9.1	14.5	C3D2K106+B0B***
★ 11.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	65	10	95	10.0	12.0	C3D2K116+B0***
★ 11.0	32.0	37.0	22.0	27.5	10.2	0.8	65	10	95	8.3	16.0	C3D2K116+BVB***
12.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	65	10	95	9.3	12.0	C3D2K126+B00***
12.0	32.0	37.0	22.0	27.5	10.2	0.8	65	10	95	7.6	16.0	C3D2K126+B0B***
13.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	65	10	95	8.8	12.0	C3D2K136+B00***
13.0	32.0	37.0	22.0	27.5	12.7	0.8	65	10	95	8.1	16.2	C3D2K136+B02***
14.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	65	10	95	8.2	12.0	C3D2K146+B00***
14.0	32.0	37.0	22.0	27.5	12.7	0.8	65	10	95	7.6	16.5	C3D2K146+B02***
★ 22.0	32.0	55.0	22.0	27.5	-	1.0	65	10	95	7.5	15.0	C3D2K226+B10***
★ 8.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	30	18	160	22.3	5.4	C3D2K805+FY0***
9.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	30	18	160	19.8	6.1	C3D2K905+F00***
10.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	30	18	160	17.8	6.7	C3D2K106+F00***
12.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	30	18	160	14.9	8.1	C3D2K126+F00***
14.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	30	18	160	13.8	9.4	C3D2K146+F00***
15.0	42.0	40.0	20.0	37.5	10.2	1.0	30	18	160	11.9	10.1	C3D2K156+F0B***
20.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	30	18	160	8.9	13.5	C3D2K206+F02***
25.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	30	18	160	7.1	16.8	C3D2K256+F02***
30.0	42.0	45.0	30.0	37.5	12.7	1.2	30	18	160	5.9	20.2	C3D2K306+F02***
30.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	30	18	160	5.9	20.2	C3D2K306+F0A***
★ 35.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	30	18	160	5.5	22.0	C3D2K356+F0A***
40.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	30	18	160	4.8	25.1	C3D2K406+F0A***
★ 45.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	30	18	160	4.2	28.3	C3D2K456+FYA***
50.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	30	18	160	3.8	31.4	C3D2K506+F0A***
★ 55.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	30	18	160	3.5	34.5	C3D2K556+FYA***
★ 60.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	30	18	160	3.2	35.0	C3D2K606+F0A***
★ 65.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	30	18	160	2.9	35.0	C3D2K656+F0A***
★ 25.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	15	33	320	14.3	8.4	C3D2K256+MY2***
★ 30.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	15	33	320	11.9	10.1	C3D2K306+MY2***
★ 35.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	15	33	320	10.2	11.8	C3D2K356+M02***
40.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	15	33	320	8.9	13.5	C3D2K406+M02***
40.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	15	33	320	8.9	13.5	C3D2K406+M0A***
45.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	15	33	320	7.9	15.1	C3D2K456+M02***
45.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	15	33	320	7.9	15.1	C3D2K456+M0A***
50.0	57.0	50.0	35.0	52.5	12.7	1.2	15	33	320	7.1	16.8	C3D2K506+M02***
50.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	7.1	16.8	C3D2K506+M0A***
50.0	57.0	45.0	30.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	7.1	16.8	C3D2K506+M1A***
55.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	6.5	18.5	C3D2K556+M0A***
60.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	5.9	20.2	C3D2K606+M0A***
★ 65.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	5.5	21.9	C3D2K656+MYA***
70.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	5.1	23.6	C3D2K706+M0A***
★ 75.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	4.8	25.2	C3D2K756+MYA***
80.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	4.6	25.9	C3D2K806+M0A***
★ 85.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	4.5	26.7	C3D2K856+MYA***
90.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	4.2	28.3	C3D2K906+M0A***
95.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	4.0	29.8	C3D2K956+M0A***
100.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	3.8	31.4	C3D2K107+M0A***
110.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	33	320	3.5	34.5	C3D2K117+M0A***



C3D


■ 技术参数 Technical data(mm)

U _{N, 85°C} : 900Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
1.0	32.0	18.0	9.0	27.5	-	0.8	70	9	90	86.0	1.5	C3D1X105+B00***
2.0	32.0	20.0	11.0	27.5	-	0.8	70	9	90	43.0	3.1	C3D1X205+B00***
3.0	32.0	22.0	13.0	27.5	-	0.8	70	9	90	28.7	4.6	C3D1X305+B00***
4.0	32.0	24.5	15.0	27.5	-	0.8	70	9	90	21.5	6.1	C3D1X405+B00***
5.0	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	70	9	90	17.2	7.7	C3D1X505+B00***
★ 6.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	70	9	90	18.0	6.9	C3D1X605+BY0***
7.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	70	9	90	13.0	10.2	C3D1X705+B00***
8.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	70	9	90	11.5	11.4	C3D1X805+B00***
8.0	32.0	37.0	22.0	27.5	10.2	0.8	70	9	90	10.7	12.3	C3D1X805+B0B***
9.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	70	9	90	10.4	12.0	C3D1X905+B00***
9.0	32.0	37.0	22.0	27.5	12.7	0.8	70	9	90	9.6	13.8	C3D1X905+B02***
10.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	70	9	90	12.0	12.2	C3D1X106+B00***
10.0	32.0	37.0	22.0	27.5	12.7	0.8	70	9	90	8.6	15.4	C3D1X106+B02***
4.7	41.0	26.0	15.0	37.5	-	1.0	35	17	150	35.6	3.4	C3D1X475+F00***
5.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	35	17	150	33.4	3.6	C3D1X505+F00***
★ 6.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	35	17	150	27.9	4.3	C3D1X605+FY0***
7.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	35	17	150	23.9	5.0	C3D1X705+F00***
8.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	35	17	150	20.9	5.7	C3D1X805+F00***
10.0	42.0	40.0	20.0	37.5	10.2	1.0	35	17	150	16.7	7.2	C3D1X106+F0B***
12.0	41.0	37.0	22.0	37.5	10.2	1.0	35	17	150	13.9	8.6	C3D1X126+F0B***
15.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	35	17	150	11.1	10.8	C3D1X156+F02***
★ 18.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	35	17	150	9.3	12.9	C3D1X186+FY2***
20.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	35	17	150	8.4	14.4	C3D1X206+F02***
25.0	42.0	45.0	30.0	37.5	12.7	1.2	35	17	150	6.7	17.9	C3D1X256+F02***
25.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	35	17	150	6.7	17.9	C3D1X256+F0A***
30.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	35	17	150	5.6	21.5	C3D1X306+F0A***
★ 35.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	35	17	150	5.1	23.4	C3D1X356+FYA***
40.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	35	17	150	4.5	26.8	C3D1X406+F0A***
★ 45.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	35	17	150	4.0	30.1	C3D1X456+FYA***
★ 50.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	35	17	150	3.6	33.5	C3D1X506+F0A***
★ 15.0	57.0	45.0	25.0	52.5	10.2	1.2	15	31	300	22.3	5.4	C3D1X156+MYB***
★ 20.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	15	31	300	16.7	7.2	C3D1X206+MY2***
★ 25.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	15	31	300	13.4	9.0	C3D1X256+MY2***
★ 30.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	15	31	300	11.1	10.8	C3D1X306+MY2***
30.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	15	31	300	11.1	10.8	C3D1X306+M0A***
★ 35.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	15	31	300	9.6	12.6	C3D1X356+MY2***
★ 35.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	15	31	300	9.6	12.6	C3D1X356+MYA***
40.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	8.4	14.4	C3D1X406+M0A***
★ 45.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	7.4	16.1	C3D1X456+MYA***
50.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	6.7	17.9	C3D1X506+M0A***
★ 55.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	6.1	19.7	C3D1X556+MYA***
★ 60.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	5.6	21.5	C3D1X606+MYA***
★ 65.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	5.1	23.3	C3D1X656+MYA***
★ 70.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	4.8	25.1	C3D1X706+MYA***
★ 75.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	4.7	25.7	C3D1X756+MYA***
★ 80.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	4.5	26.8	C3D1X806+MYA***
85.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	15	31	300	4.2	28.5	C3D1X856+M0A***



■ 技术参数 Technical data(mm)


U _{N,85°C} : 1 000Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
1.0	32.0	18.0	9.0	27.5	-	0.8	75	8	80	76.4	1.7	C3D3A105+B00***
2.0	32.0	22.0	13.0	27.5	-	0.8	75	8	80	38.2	3.5	C3D3A205+B00***
3.0	32.0	24.5	15.0	27.5	-	0.8	75	8	80	25.5	5.2	C3D3A305+B00***
4.0	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	75	8	80	19.1	6.9	C3D3A405+B00***
5.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	75	8	80	15.3	8.6	C3D3A505+B00***
6.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	75	8	80	14.9	8.9	C3D3A605+B00***
★ 7.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	75	8	80	14.5	9.4	C3D3A705+B00***
★ 7.0	32.0	37.0	22.0	27.5	12.7	0.8	75	8	80	11.4	11.6	C3D3A705+B02***
8.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	75	8	80	13.0	10.8	C3D3A805+B00***
8.0	32.0	37.0	22.0	27.5	12.7	0.8	75	8	80	10.0	13.3	C3D3A805+B02***
★ 5.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	37	15	140	31.2	3.8	C3D3A505+FY0***
6.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	37	15	140	26.0	4.6	C3D3A605+F00***
7.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	37	15	140	22.3	5.4	C3D3A705+F00***
8.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	37	15	140	19.5	6.2	C3D3A805+F00***
10.0	42.0	40.0	20.0	37.5	-	1.0	37	15	140	15.6	6.7	C3D3A106+F00***
10.0	42.0	40.0	20.0	37.5	10.2	1.0	37	15	140	15.6	7.7	C3D3A106+F0B***
12.0	41.0	37.0	22.0	37.5	12.7	1.0	37	15	140	13.0	9.2	C3D3A126+F02***
12.0	41.0	37.0	22.0	37.5	-	1.0	37	15	140	15.0	8.0	C3D3A126+F00***
15.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	37	15	140	10.4	11.5	C3D3A156+F02***
18.0	42.0	45.0	30.0	37.5	12.7	1.2	37	15	140	8.7	13.8	C3D3A186+F02***
18.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	37	15	140	8.7	13.8	C3D3A186+F0A***
20.0	42.0	45.0	30.0	37.5	12.7	1.2	37	15	140	7.8	15.4	C3D3A206+F02***
20.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	37	15	140	7.8	15.4	C3D3A206+F0A***
25.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	37	15	140	6.2	19.2	C3D3A256+F0A***
★ 30.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	37	15	140	5.2	23.1	C3D3A306+FYA***
35.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	37	15	140	4.8	25.1	C3D3A356+F0A***
★ 40.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	37	15	140	4.2	28.7	C3D3A406+F0A***
★ 15.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	17	28	280	20.8	5.8	C3D3A156+MY2***
★ 20.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	17	28	280	15.6	7.7	C3D3A206+M02***
★ 25.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	17	28	280	12.5	9.6	C3D3A256+MY2***
★ 30.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	17	28	280	10.4	11.5	C3D3A306KM02***
30.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	17	28	280	10.4	11.5	C3D3A306KM0A***
30.0	57.0	45.0	30.0	52.5	12.7	1.2	17	28	280	10.4	11.5	C3D3A306JM02***
30.0	57.0	45.0	30.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	10.4	11.5	C3D3A306JM0A***
★ 35.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	8.9	13.5	C3D3A356+MYA***
40.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	7.8	15.4	C3D3A406+M0A***
45.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	6.9	17.3	C3D3A456+M0A***
50.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	6.2	19.2	C3D3A506+M0A***
55.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	5.7	21.1	C3D3A556+M0A***
★ 60.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	5.2	23.1	C3D3A606+MYA***
65.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	4.8	25.0	C3D3A656+M0A***
70.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	17	28	280	4.5	26.9	C3D3A706+M0A***



C3D

■ 技术参数 Technical data(mm)

U _{N,85°C} : 1 000Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
0.68	32.0	20.0	11.0	27.5	-	0.8	80	8	70	80.0	1.7	C3D1M684+B00***
1.0	32.0	20.0	11.0	27.5	-	0.8	80	8	70	59.4	2.2	C3D1M105+B00***
1.5	32.0	22.0	13.0	27.5	-	0.8	80	8	70	55.7	2.4	C3D1M155+B00***
2.0	32.0	25.0	13.0	27.5	-	0.8	80	8	70	27.9	4.7	C3D1M205JB00***
★ 2.0	32.0	25.0	13.0	27.5	-	0.8	80	8	70	27.9	4.7	C3D1M205KB00***
3.0	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	80	8	70	20.4	6.5	C3D1M305+B00***
4.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	80	8	70	15.3	8.6	C3D1M405+B00***
5.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	80	8	70	14.0	9.8	C3D1M505+B00***
5.0	32.0	37.0	22.0	27.5	10.2	0.8	80	8	70	12.3	10.8	C3D1M505+B0B***
6.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	80	8	70	12.3	10.8	C3D1M605+B00***
6.0	32.0	37.0	22.0	27.5	10.2	0.8	80	8	70	10.2	12.9	C3D1M605+B0B***
★ 3.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	40	15	130	48.3	2.5	C3D1M305+FY0***
★ 4.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	40	15	130	36.2	3.3	C3D1M405+FY0***
★ 4.7	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	40	15	130	30.8	3.9	C3D1M475+FY0***
5.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	40	15	130	29.0	4.1	C3D1M505+F00***
★ 6.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	40	15	130	24.2	5.0	C3D1M605+FY0***
7.0	42.0	40.0	20.0	37.5	10.2	1.0	40	15	130	20.7	5.8	C3D1M705+F0B***
8.0	41.0	37.0	22.0	37.5	10.2	1.0	40	15	130	18.1	6.6	C3D1M805+F0B***
9.0	41.0	37.0	22.0	37.5	12.7	1.0	40	15	130	16.1	7.5	C3D1M905+F02***
10.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	40	15	130	14.5	8.3	C3D1M106+F02***
12.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	40	15	130	12.1	9.9	C3D1M126+F02***
★ 12.0	42.0	44.0	24.0	37.5	-	1.0	40	15	130	14.0	8.6	C3D1M126+FY0***
14.0	42.0	45.0	30.0	37.5	-	1.2	40	15	130	10.4	11.6	C3D1M146+F00***
15.0	42.0	45.0	30.0	37.5	12.7	1.2	40	15	130	9.7	12.4	C3D1M156+F02***
15.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	40	15	130	9.7	12.4	C3D1M156+F0A***
★ 18.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	40	15	130	8.1	14.9	C3D1M186+FYA***
20.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	40	15	130	7.2	16.6	C3D1M206+F0A***
25.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	40	15	130	5.8	20.7	C3D1M256+F0A***
★ 30.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	40	15	130	4.8	24.8	C3D1M306+F0A***
★ 15.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	20	27	260	19.3	6.2	C3D1M156+M02***
20.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	20	27	260	14.5	8.3	C3D1M206+M02***
20.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	20	27	260	14.5	8.3	C3D1M206+M0A***
25.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	20	27	260	11.6	10.4	C3D1M256+M0A***
30.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	20	27	260	9.7	12.4	C3D1M306+M0A***
★ 35.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	20	27	260	8.4	14.3	C3D1M356+MYA***
40.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	20	27	260	7.8	15.5	C3D1M406+M0A***
★ 45.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	20	27	260	6.9	17.4	C3D1M456+MYA***
50.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	20	27	260	6.2	19.3	C3D1M506+M0A***
★ 55.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	20	27	260	5.6	21.3	C3D1M556+MYA***



■ 技术参数 Technical data(mm)

U _{N, 85°C} : 1 200Vdc												
C _N (μF)	W ±1.0	H ±1.0	T ±1.0	P ±0.5	b ±0.5	d ±0.05	dV/dt (V/μs)	tanδ×(10 ⁻⁴)		ESR @10kHz (mΩ)	I _{max} (A)	Part number
								1kHz	10kHz			
1.0	32.0	20.0	11.0	27.5	-	0.8	90	7	55	39.5	3.5	C3D3L105+B00***
2.0	32.0	24.5	15.0	27.5	-	0.8	90	7	55	26.3	5.0	C3D3L205+B00***
3.0	32.0	30.0	16.0	27.5	-	0.8	90	7	55	17.5	7.5	C3D3L305+B00***
4.0	32.0	33.0	18.0	27.5	-	0.8	90	7	55	13.9	9.5	C3D3L405+B00***
5.0	32.0	37.0	22.0	27.5	-	0.8	90	7	55	12.7	10.4	C3D3L505+B00***
5.0	32.0	37.0	22.0	27.5	10.2	0.8	90	7	55	11.1	11.8	C3D3L505+B0B***
3.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	45	13	100	37.2	3.2	C3D3L305+F00***
4.0	41.0	30.0	16.0	37.5	-	1.0	45	13	100	27.9	4.3	C3D3L405+F00***
5.0	41.0	33.5	18.5	37.5	-	1.0	45	13	100	22.3	5.4	C3D3L505+F00***
6.0	42.0	40.0	20.0	37.5	-	1.0	45	13	100	18.6	6.5	C3D3L605+F00***
★ 7.0	41.0	37.0	22.0	37.5	10.2	1.0	45	13	100	15.9	7.5	C3D3L705+FYB***
★ 8.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	45	13	100	13.9	8.6	C3D3L805+FY2***
★ 9.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	45	13	100	12.4	9.7	C3D3L905+FY2***
10.0	42.0	44.0	24.0	37.5	12.7	1.0	45	13	100	11.1	10.8	C3D3L106+F02***
★ 12.0	42.0	45.0	30.0	37.5	12.7	1.2	45	13	100	9.3	12.9	C3D3L126+FY2***
★ 12.0	42.0	45.0	30.0	37.5	20.3	1.2	45	13	100	9.3	12.9	C3D3L126+FYA***
★ 15.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	45	13	100	7.4	16.1	C3D3L156+FYA***
★ 18.0	42.0	50.0	35.0	37.5	20.3	1.2	45	13	100	6.6	18.1	C3D3L186+FYA***
20.0	42.0	55.0	40.0	37.5	20.3	1.2	45	13	100	6.0	20.1	C3D3L206+F0A***
★ 25.0	42.0	60.0	45.0	37.5	20.3	1.2	45	13	100	4.8	25.1	C3D3L256+FYA***
★ 12.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	23	24	200	19.9	6.0	C3D3L126+MY2***
★ 15.0	57.0	45.0	25.0	52.5	12.7	1.2	23	24	200	15.9	7.5	C3D3L156+MY2***
★ 20.0	57.0	43.5	29.5	52.5	12.7	1.2	23	24	200	11.9	10.0	C3D3L206KMY2***
20.0	57.0	43.5	29.5	52.5	20.3	1.2	23	24	200	11.9	10.0	C3D3L206KM0A***
20.0	57.0	45.0	30.0	52.5	12.7	1.2	23	24	200	11.9	10.0	C3D3L206JM02***
20.0	57.0	45.0	30.0	52.5	20.3	1.2	23	24	200	11.9	10.0	C3D3L206JM0A***
25.0	57.0	50.0	35.0	52.5	20.3	1.2	23	24	200	9.6	12.6	C3D3L256+M0A***
30.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	23	24	200	8.0	15.1	C3D3L306+M0A***
35.0	57.0	55.0	45.0	52.5	20.3	1.2	23	24	200	6.8	17.6	C3D3L356+M0A***
40.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	23	24	200	6.0	20.1	C3D3L406+M0A***
45.0	57.0	65.0	45.0	52.5	20.3	1.2	23	24	200	5.3	22.6	C3D3L456+M0A***

备注 Note: 1. “+”表示容量偏差。 “+”=capacitance tolerance code, J=±5%, K=±10%.

2. “***”表示引线加工和包装代码。 “***”=lead form and packaging code.

3. 当“b=10.0mm”时,第12位代码为“1”;当“b=20.0mm”时,第12位代码为“3”;当“b=15.0mm”时,第12位代码为“4”。

When the b=10.0mm, the digit 12 is “1”; When the b=20.0mm, the digit 12 is “3”; When the b=15.0mm, the digit 12 is “4”.

4. “I_{max}”是在 f=10kHz, θ_{amb}=70°C, Δθ_{case}=15.0°C的最大电流有效值。

“I_{max}”=Maximum r.m.s current at 10kHz, θ_{amb}=70°C, Δθ_{case}=15.0°C.

5. “★”表示外壳为圆弧底。“★”=Arc-bottom of the outer shell.

6. “ESR”为典型值。“ESR”are typical values.