

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱
CUSTOMER

客戶料號
CUS. P/N

尺寸
DIMENSION




CUF9-250D

編號
SERIAL NO.

NO. CF1025472331

日期
DATE

2024年5月8日

| 出圖 DRAWING | | |
|---|---|---|
| 發行 ISSUE | 復核 CHECKED | 核準 APPROVAL |
|  |  |  |
| DATE: 2024/5/8 | | |

| 承認 CUSTOMER APPROVAL |
|-------------------------|
| |



东莞市灿峰电子有限公司

DONG GUAN CITY CAN FENG ELETRONICS CO., LTD

网址: www.canfengele.com E-mail: canfengdianzi@163.com


联系方式

王小姐: 13556646144

洪先生: 13809826886






承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

| | | | | | |
|---|------------------------|----------------|--|--|--|
| 規格 ITEM | CUF9-250D | | 編號 SERIAL NO. | NO. CF1025472331 | |
| 1. 形狀尺寸 (單位mm) ; SHAPE & DIMENSION(unit/mm);  | | | A | 55.00 ± 1.0 | mm |
| | | | B | 56.00 ± 1.0 | mm |
| | | | C | 25.00 ± 0.8 | mm |
| | | | D | 52.00 ± 1.0 | mm |
| | | | E | 66.00 ± 1.0 | mm |
| | | | F | | |
| | | | G | | |
| | | | 2. 電器性能檢測項目 ELECTTRONICAL REQUIREMENTS; | | |
| <input type="checkbox"/> L | | TEST FREQ | | 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS | |
| <input type="checkbox"/> Q | | TEST FREQ | KHZ MHZ | 1. Q-METER: <input type="checkbox"/> HP-4342A <input type="checkbox"/> MQ-172 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Z | Z1=180 Ω MIN 25MHZ | KHZ | Z3= | KHZ MHZ | 2. LCR-METER: <input type="checkbox"/> TH2826 |
| | Z2=300 Ω MIN 100MHZ | KHZ | Z4= | KHZ MHZ | 3. IMPEDANCE ANALYZER: <input checked="" type="checkbox"/> HP-4191A <input type="checkbox"/> Agilent 16092A <input type="checkbox"/> TH2826 |
| 溫度 TEMP | 25±5℃ | 濕度 HUMIDITY | 60±8% | | 4. L-METER: <input type="checkbox"/> TH-2775B |
| 繞線: WINDING | Z: Φ0.5*100L(mm)*0.5TS | | | 5. DIGITAL MINI-OHM METER: VP2941A | |
| 3. 外觀 THE LIMIT OF BREAKACE: | | | | | |
| 項目 Item | | | 標準值 Standard Value | | |
| 一處缺陷的面积 Area of a breakage | | | ≤1mm ² | | |
| 总缺陷面积 ALL area of the breakage | | | ≤2mm ² | | |
| 缺陷深度 The depth of the breakge | | | ≤0.4mm | | |
| 毛刺长度 The length of burr | | | ≤0.2mm | | |
| 4. 包裝 PACKAGING: | | | | | |
| 內包裝采用泡塑盒, 外包裝采用紙箱, 每箱產品外面都蓋上标签 (包括品名、數量、批號、檢驗員)。 Inner packing gdopts foam plastics box, outer packing adopts carton and each carton should have a qualified label outside(include the variey, quantity, batch number and inspector). | | | | | |

檢 測 數 據

INSPECTION DATA

| 規 格 ITEM | CUF9-250D | | | | | 編 號 SERIAL NO. | NO. CF1025472331 | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|-------|---|-------|---|---|-------|--|
| 1. 形狀尺寸(单位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): | | | | | | | <input type="checkbox"/> L | | | | | | | |
|  | | | | | | | <input type="checkbox"/> Q | | | | KHZ MHZ | | | |
| | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Z | | Z1=180 Ω MIN 25MHZ KHZ Z2=300 Ω MIN 100MHZ KHZ | | Z1= KHZ MHZ Z4= KHZ MHZ | | | |
| | | | | | | | 溫 度 TEMP | | 25±5°C | | 濕 度 HUMIDITY | | 60±8% | |
| | | | | | | | 繞 線: WINDING | | Z: Φ 0.5*100L(mm)*0.5TS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 項 目 ITEM | 电 气 性 能 ELECTRONIC CHARACTERISTICS | | | | | | 尺 寸 DIMENSION(unit:mm) | | | | | | | |
| | Q | L(μH) | Z1(Ω) | Z2(Ω) | Z3(Ω) | Z4(Ω) | A | B | C | D | E | F | | |
| | | | 180 | 300 | | | 55 | 56 | 25 | 52 | 66 | | | |
| + | | | / | / | | | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | | | |
| - | | | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | | | |
| 1 | | | 202.5 | 325.6 | | | 54.95 | 56.17 | 25.05 | 51.84 | 65.93 | | | |
| 2 | | | 201.6 | 333.5 | | | 54.78 | 56.06 | 25.08 | 52.10 | 66.07 | | | |
| 3 | | | 205.2 | 328.1 | | | 54.12 | 56.22 | 25.02 | 51.95 | 66.20 | | | |
| 4 | | | 205.6 | 329.6 | | | 54.29 | 56.73 | 25.13 | 51.90 | 65.87 | | | |
| 5 | | | 204.5 | 335.6 | | | 54.18 | 56.12 | 24.97 | 52.00 | 66.20 | | | |
| 6 | | | 206.8 | 334.5 | | | 54.23 | 56.79 | 24.92 | 51.79 | 66.07 | | | |
| 7 | | | 210.6 | 336.6 | | | 55.11 | 56.32 | 25.13 | 52.05 | 66.26 | | | |
| 8 | | | 209.6 | 337.5 | | | 54.29 | 55.89 | 25.13 | 51.95 | 66.00 | | | |
| 9 | | | 204.6 | 341.2 | | | 54.67 | 56.60 | 24.97 | 51.95 | 66.40 | | | |
| 10 | | | 207.6 | 346.3 | | | 55.05 | 56.62 | 25.00 | 51.58 | 65.87 | | | |
| X | | | 205.9 | 334.9 | | | 54.57 | 56.35 | 25.04 | 51.91 | 66.09 | | | |
| Y/N | | | Y | Y | | | Y | Y | Y | Y | Y | | | |
| 2. 測試儀器 TESTING INSTRUMENTS HP4191A | | | | | | | 檢 測 INSPECTION | | 復 核 CHECK | | 確 認 APPROVAL | | | |
|  | | | | | | |  | |  | |  | | | |


阻抗 - 頻率曲綫

IMPEDANCE V.S.FREQUENCY (Z-Y)

| | | | |
|------------|-----------|------------------|------------------|
| 規格 ITEM | CUF9-250D | 編號 SERIAL NO. | NO. CF1025472331 |
|------------|-----------|------------------|------------------|

材质特性：
MATERIAL CHARACTERISTICS

| 材料 牌号 Material | 初始磁 导率 Initial Permeability | 比损耗因子 Relative Loss Factor | 比温度系数 Relative Temperature Coefficient | 饱和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density | 剩磁 Reman- ence | 矫顽力 Coercivi- ty | 居里温度 Curie Tempera- ture | 电阻率 Electric Resistiv- ity | 使用范围 Applied Frequenc- y Range | 密度 Densit- y |
|----------------------|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|
| Unit symbol | μ_i $\pm 20\%$ | $\tan \delta / \mu_i$ $\times 10^{-6}$ | $\alpha \mu_i \gamma$ $\times 10^{-6}$ | Bs (MT) | Br (MT) | HC (A/m) | Tc (°C) | ρ ($\Omega \cdot m$) | F Mhz | d g/cm ³ |
| F9 | 850 | 16(0.1MHz) | 5-10 | 350(1600A/m) | 200 | 20 | >110 | >10 ⁵ | 0.1-1.5 | 4.8 |



| | | | |
|---|-------------------|--------------|-----------------|
| 测试条件； TESTING CONDITION; | 檢 測 INSPECTION | 復 核 CHECK | 确 認 APPROVAL |
| 1. 测试仪器： HP 4191 A Testing Equipment: | | | |
| 2. 测试频率区间： 1MHZ-1000MHZ Testing Frequency Range: | | | |
| 3. 测试绕组： $\Phi 0.5 \times 100L(mm) \times 0.5TS$ Testing Coil Specification: | | | |