



Product Specification 產品規格圖

Customer			SAP PART NO :	YU0AH222M090L3EB0H	
CUSTOMER P/N 客戶料號			REV. 修正		
SPEC. DATE 日期	2018/10/19	DRAWN BY 經手人	YU ZHANG 2018/10/19	APPROVAL 核准	XJ XIAO 2018/10/19
CAP. 電容量	2200pF TOL.允差 ±20%		WORKING VOLTAGE 工作電壓	X1: 400 VAC Y1: 250 VAC	
D·F 散逸因素	2.5% MAX. AT 1KHz±20% 測試 1.0 Vrms		TEST VOLTAGE 測試電壓	4000 VAC	
I.R. 絕緣電阻	10000MΩ MIN. AT 500VDC 檔位測試		T.C. 溫度特性	Y5U -55% ~ 20%	
F 腳距	10.0±1.0 mm	Lead style : L(Straight short lead) 			
D 外寬	10.0 mm max				
T 厚度	5.0 mm max				
L 腳長	3.5±1.0 mm				
d 線徑	0.55±0.05mm				
e 塗裝腳長	3.0 mm max				
MARKING : 					
REMARK					

unit:mm